

Posizionatori • Con esagono incassato

22060.0610



Descrizione prodotto

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

Materiale

- Perno**
- Termoplastica POM, bianca
- Corpo**
- Acciaio inox 1.4305
- Molla**
- acciaio inox

Assemblaggio

Possono essere montati e smontati sia tramite l'esagono incassato posteriore, sia tramite l'intaglio frontale. Utilizzare l'apposito cacciavite per il montaggio frontale (lato puntale).

Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura



spinta normale



spinta maggiorata

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta. I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.


Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta, vedere appendice - Dati tecnici -

Altri prodotti

- Posizionatori, con esagono incassato e guarnizione
- Sostegni, per posizionatori

Disegno




Caratteristiche

| Dimensioni | | | | | SW | Corsa | Spinta ¹⁾ | | Temperatura | | Codice | |
|--|----------------|----|-----|-----|------|-------|----------------------|----------------|-------------|------|--------|------------|
| d ₁ | d ₂ | l | n | t | [mm] | s | F ₁ | F ₂ | min. | max. | | |
| [mm] | | | | | [mm] | [mm] | [N] | [N] | [°C] | | [g] | |
| Acciaio inox puntale in plastica spinta normale | | | | | | | | | | | | |
| M10 | 4 | 22 | 1,5 | 1,4 | 3 | 3 | 10 | 38 | -30 | 50 | 8,5 | 22060.0610 |

¹⁾ Valori medi statistici

Accessori

| | Dimensioni | | | | [g] | Codice |
|---|----------------|----|------|----|-----|------------|
| | d ₁ | b | d | l | | |
| [mm] | | | | | | |
| Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale) | | | | | | |
|  | M10 | 80 | 8,00 | 80 | 66 | 22060.0910 |

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.