

## Posizionatori • esecuzione lunga

22070.0555



### Descrizione prodotto

Questi elementi sono utilizzati come espulsori, arresti, per l'applicazione di pressioni o come smorzatori.

### Materiale

#### Perno

- Acciaio, temprato, nero

#### Corpo

- Acciaio automatico, brunito

#### Molla

- acciaio inox


### Assemblaggio

Possono essere montati e smontati sia tramite l'esagono incassato posteriore, sia tramite l'intaglio frontale.

Utilizzare l'apposito cacciavite per il montaggio frontale (lato puntale).

### Caratteristiche

Spinta maggiorata: due righe di marcatura



### Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

#### Riferimenti

Bloccaggio del filo: rivestimento poliammidico a tutto tondo (per dettagli consultare le pagine dei dati tecnici).

### Disegno




### Caratteristiche

Dimensioni								Corsa s	SW	Spinta <sup>1)</sup>		Temperatura		Peso [g]	Codice
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	n	t	F <sub>1</sub> ~			F <sub>2</sub> ~	min.	max.			
[mm]								[mm]	[mm]	[N]		[°C]			
<b>Corpo in acciaio automatico spinta maggiorata</b>															
M16	8	13,4	148	35	3,2	3	40	6	21	113	-30	90	121	22070.0555	

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

Accessori

	Dimensioni				[g]	Codice
	d <sub>1</sub>	b	d	l		
Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)						
	M16	80	13,4	95	110	22070.0834

Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.