

## Otturatori • esecuzione semplice

22120.0744



### Descrizione prodotto

Indicati per tutti quei casi dove non è richiesta una accurata precisione di posizionamento. Versione semplice dal design compatto.

### Materiale

#### Corpo

- Acciaio, zincato mediante zincatura

#### Puntale

- Acciaio inox 1.4305

#### Pomello

- Plastica PA 6, nero, opaco

### Funzionamento

Nella versione con arresto tirando il pomello e ruotandolo di 90°, il puntale viene bloccato in posizione retratta (il puntale non sporge).

### Maggiori informazioni


#### Note

Il controdado è da ordinarsi separatamente. Pomello non smontabile.

#### Altri prodotti

- Boccole di montaggio, per otturatori ed arresti

### Disegno



controdado  
22120.0704 - .0708 (Acciaio)  
22120.0714 - .0718 (Acciaio inox)

fig. 1

fig. 2


fig. 3

### Caratteristiche

Dimensioni										SW	Coppia di serraggio max.	Spinta <sup>1)</sup>		Temperatura		Peso	Codice
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	e	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub> min.	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	l <sub>5</sub>	s min.			F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min.	max.		
[mm]										[mm]	[Nm]	[N]	[°C]		[g]		
Con pomello, senza arresto – Fig. 2, Acciaio																	
4	M6	12	6,9	30,5	4	12	4,5	10	4	6	2	3	12	-30	80	3,8	22120.0744

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

### Accessori

	Dimensioni d <sub>2</sub> [mm]	Dimensione chiave [mm]	Peso [g]	Codice
Acciaio				
	M 6	10	1,3	22120.0704

### Esempio di applicazione



### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

#### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

#### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.