

## Posizionatori • con puntale e intaglio per cacciavite - POLLICI

2B020.0170



### Descrizione prodotto

Usati per il posizionamento, indicizzazione, chiusura, ritenuta ed elementi di espulsione. Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

### Materiale

#### Perno

- Acciaio inox 1.4305 (ASTM-A-582), nitrurato

#### Corpo

- Acciaio inox 1.4305 (ASTM-A-582)

#### Molla

- acciaio inox

### Caratteristiche

Spinta maggiorata: due righe di marcatura



spinta normale



spinta maggiorata

### Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

- Questo articolo viene realizzato in pollici.

#### Riferimenti


La tabella di conversione è consultabile nei dati tecnici al termine di queste pagine informative sui prodotti.

Frenafiletto: deposito in poliammide (per i dettagli consultare l'appendice Dati Tecnici).

#### Altri prodotti

- Posizionatori, con puntale e intaglio per cacciavite

### Disegno



### Caratteristiche

| d <sub>1</sub>   | Dimensioni |         | d <sub>2</sub> | l     | Corsa<br>s | Spinta <sup>1)</sup> |      | min. | max. | [oz]  | Codice     |
|--|------------|---------|----------------|-------|------------|----------------------|------|------|------|-------|------------|
|  | [in]       | Filetto |                |       |            | [in]                 | [in] |      |      |       |            |
| Acciaio inox, spinta maggiorata, Senza filetto frenato |            |         |                |       |            |                      |      |      |      |       |            |
| #10-32   | 0,19       | 2A-UNF  | 0,093          | 15/32 | 0,065      | 2,6                  | 6,3  | -22  | 482  | 0,036 | 2B020.0170 |

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.