

## Mazzuole SIMPLEX 50:40 • TPE-medio; con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità 3103.051



### Descrizione prodotto

Questa mazzuola SIMPLEX è dotata di speciali inserti D50mm integrati della sede D40mm. Le superfici di contatto sovradimensionate offrono la massima protezione durante la lavorazione delicata di pezzi con superfici sensibili.

Questa serie 3101 è dotata dell'inserto TPE-morbido (serie 3203) su entrambi i lati. L'inserto grigio in TPE-medio di media durezza permette una forza di impatto maggiore che è paragonabile all'inserto con composizione in gomma (serie 3202). Tuttavia, non lascia tracce nere indesiderate. La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all'utente di applicare e controllare la giusta quantità di forza d'impatto. Questo rende un gioco da ragazzi lavorare su materiali che si rompono facilmente.

Antivibrante e sagomato ergonomicamente, il manico in legno di alta qualità ha una doppia mano di vernice sull'impugnatura per resistere allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti TPE-medio (grigio, media-durezza, non segna) su entrambi i lati.
- Superfici di contatto D50mm sovradimensionate sono integrate nella sede D40mm: massima protezione durante il lavoro su superfici fragili.
- La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all'utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d'impatto (ideale per lavorare su materiali che si rompono facilmente).
- Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.

### Campi di applicazione

Costruzione di finestre e porte, posizionamento di piastrelle fragili, piastrelle per pavimenti, posizionamento e regolazione di pezzi leggeri/ delicati, lavori di falegnameria, assemblaggio di mobili, parquet e pavimenti in laminato

### Materiale

#### Manico

- Legno

#### Inserti

- TPE-medio, grigio
- non segna
- Durezza media

#### Sede

- Alluminio Al

### Caratteristiche

| Ø  | Dimensioni |     | Lunghezza x larghezza x altezza<br>[mm] | [g] | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Codice <sup>1)</sup> |
|----|------------|-----|---|-----|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
|    | —          | —   |   |     |               |                   |             |                      |
| 50 | 110        | 330 | 330 x 120 x 50                          | 430 | 4030618314172 | AAA905c002        | 21-04-09-16 | 3103.051             |

<sup>1)</sup> Gli inserti speciali Ø50 sono montati nella sede Ø40 su questa mazzuola.

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.