

Plus Box SIMPLEX "Joiner's Work" • Mazzuola SIMPLEX, TPE-morbido / superplastica più misuratore di contorno 3117s004



Descrizione prodotto

Il Plus Box joiner's work contiene la "mazzuola da falegname" di HALDER e un misuratore di contorni come comoda aggiunta:
Questa mazzuola SIMPLEX (art. 3117.051) è dotata di speciali inserti D50mm incorporati nella sede D40mm.

Le superfici di contatto sovradimensionate assicurano che la sede della mazzuola non entri in contatto con le superfici delicate su cui sta lavorando l'utente.
Dotato della combinazione di inserti in TPE-morbido (blu, morbido, non segna) / superplastica (bianco, semiduro), la mazzuola non richiede un blocco percussivo per completare attività come l'assemblaggio di armadi o impiallacciatura.

L'inserto blu consente persino di colpire direttamente i bordi dei pezzi senza causare danni.
Fornendo una maggiore forza d'impatto, l'inserto insuperplastica, più solido, è ideale anche per l'uso in combinazione con uno scalpello da taglio.

La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all'utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d'impatto.
Rende la mazzuola uno strumento con un peso minimo facile da trasportare. In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Ciò si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse. Il misuratore di contorni incluso come funzione di blocco consente all'utente di copiare i contorni con facilità e precisione, ad esempio sugli stipiti delle porte o sui tubi del riscaldamento.

Questo utensile consente di ottenere risultati di lavoro eccezionali senza scarti anche su contorni complessi.

Caratteristiche del prodotto:


Box promozionale per lavori di falegnameria

- Include la mazzuola da falegname di HALDER, cod. 3117.051 mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in TPE-morbido (blu, morbido, non segna) / superplastica (bianco, semiduro):
 - Le superfici di contatto sovradimensionate e sporgenti D50mm sono integrate nella sede D40mm: massima protezione durante il lavoro su superfici delicate.
 - La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all'utente di applicare e controllare la giusta quantità di forza d'impatto (ideale per lavorare su materiali che si rompono facilmente).
 - Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni e ha forma ergonomica; zona di presa con doppio strato di vernice (resistente allo sporco).
 - Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con un notevole risparmio di costi e risorse.
- Un misuratore di contorno è stato incluso come una comoda aggiunta:
 - I singoli denti possono essere bloccati in posizione.
 - I contorni possono essere copiati con facilità e precisione, ad esempio sugli stipiti delle porte e sui tubi del riscaldamento.
 - Dimensioni circa di 25 x 13 cm (L x P).

Campi di applicazione

Assemblaggio di mobili, lavori di falegnameria

Caratteristiche

Dimensioni Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
145 x 85 x 340	500	4030618311997	AAA905c002	21-04-09-16	3117s004

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.