

Lama per ascia spaccalegna SIMPLEX • forma sottile

3210.750



Descrizione prodotto

Questa lama d'acciaio forgiata e temprata per l'ascia da spacco SIMPLEX è lucidata e rettificata a forma sferica. Ciò impedisce all'ascia di incastrarsi nel legno e preserva la sua azione di spaccatura.

La sua forma slanciata rende questa lama ideale per spaccare il legno di conifere.

Il suo peso di 930 g rende l'ascia da spacco più pesante e contribuisce quindi a una grande azione di spacco. Il manicotto in plastica allegato consente di bloccare l'inserto da taglio nella sede SIMPLEX.

Questa lama per ascia può essere installata solo nella sede in acciaio fuso 3011.750!

Un aggiornamento a questa versione si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.

Caratteristiche del prodotto:

- Lama per ascia da spacco SIMPLEX.
- Lama d'acciaio forgiata a goccia con forma sottile.
- Ideale per spaccare il legno di conifere.
- Molato e lucidato.
- Affilato sfericamente, non si incastrerà nel legno.
- Il suo peso di 930 g rende l'ascia spaccalegna più pesante e contribuisce così a una grande azione di spaccatura.
- Manicotto in plastica per il fissaggio all'interno della sede SIMPLEX.
- Può essere adattato, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Può essere installato solo nella sede in acciaio fuso 3011.750!

Materiale

Inserto

- Acciaio al carbonio di alta qualità, forgiato e temperato
- Guaina di plastica compressa

Assemblaggio

La lama dell'ascia spaccalegna 3210.750 può essere montata solamente nella sede in ghisa temperata 3011.750!

Maggiori informazioni

Note

Sistema di fissaggio alla sede brevettato.

Caratteristiche

Ø		Dimensioni		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]					
50	100	130 x 100 x 32,5	930	4030618300823	EAB052c002	21-04-19-90	3210.750

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.