

Lama per ascia spaccalegna SIMPLEX • con nervature a cuneo

3210.751



Descrizione prodotto

Questa lama d'ascia forgiata e temprata per l'ascia da spacco SIMPLEX è lucidata e rettificata a forme sferica. Ciò impedisce all'ascia di incastrarsi nel legno e preserva la sua azione di spaccatura.

Le nervature a cuneo ottimizzate aumentano l'azione di spacco e impediscono all'utensile di rimanere incastrato nel legno, rendendo questa versione ideale per spaccare il legno duro. Il suo peso di 1,070 g rende l'ascia da spacco più pesante e contribuisce quindi a una grande azione di spacco. Il manicotto in plastica allegato consente di bloccare l'inserto da taglio nella sede SIMPLEX.

Questa lama per ascia può essere installata solo nella sede in acciaio fuso 3011.750!

Un aggiornamento a questa versione si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.

Caratteristiche del prodotto:

- Lama per ascia da spacco SIMPLEX.
- Lama d'acciaio forgiata a goccia con nervature a cuneo.
- Ideale per spaccare legno duro.
- Molato e lucidato.
- Affilato sfericamente, non si incastrerà nel legno.
- Il suo peso di 1,070 g rende l'ascia spaccalegna più pesante e fornisce una grande azione di spacco.
- Può essere adattata, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Può essere installato solo nella sede in acciaio fuso 3011.750!

Materiale

Inserto

- Acciaio al carbonio di alta qualità, forgiato e temperato
- Guaina di plastica compressa

Assemblaggio

La lama dell'ascia spaccalegna 3210.751 può essere montata solo sulla sede in ghisa temperata 3011.750!

Maggiori informazioni

Note

Sistema di fissaggio alla sede brevettato.

Caratteristiche

Ø		Dimensioni		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]					
50	100	130 x 100 x 32,5	1070	4030618310259	EAB052c002	21-04-19-90	3210.751

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.