

## Sede SIMPLEX in ghisa temperata rinforzata

3711.080



## Descrizione prodotto

Grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati, la sede rinforzata in acciaio fuso SIMPLEX (serie 3711) fornisce una grande stabilità, necessaria soprattutto durante le attività che vengono completate con gli inserti in rame SIMPLEX. L'aumento di peso garantisce una maggiore forza d'impatto. Viene fornita con un manicotto di protezione dell'impugnatura integrato, che protegge l'impugnatura in caso di colpi sbagliati. Vibrazioni robuste e smorzanti, la sede è molto resistente e offre un'eccellente resistenza alla rottura, grazie anche al suo rivestimento a polvere resistente all'usura. Questa sede nera è disponibile per mazzuole SIMPLEX con dimensioni che vanno da D30mm a D80mm. Solo manici in fibra di vetro possono essere installati nella sede in acciaio fuso rinforzato!

Caratteristiche del prodotto:

- Sede SIMPLEX in acciaio fuso rinforzato (nero)
- Pareti più spesse
- Grande stabilità
- Adatto anche per l'uso con inserti in rame SIMPLEX
- Manico con manicotto di protezione dell'impugnatura integrato
- Eccellente resistenza alla rottura
- Nessuna scheggiatura
- Ammortizza le vibrazioni
- Con verniciatura a polvere resistente all'usura
- Molto resistente
- Disponibile per mazzuole SIMPLEX da D30mm a D80mm
- Solo manici in fibra di vetro possono essere installati in sedi in acciaio fuso rinforzato!

## Materiale

## Sede

- Ghisa temperata rinforzata, nera

## Assemblaggio


I manici in fibra di vetro possono essere montati solo nella sede in ghisa temperata rinforzata.

## Maggiori informazioni

## Note

Compresi vite, dado e rondella

## Caratteristiche

| Ø  | Dimensioni<br>Lunghezza x larghezza x altezza<br>[mm] | <br>[g] | GTIN          | proficl@ss<br>5.0 | ecl@ss 10.1 | Codice   |
|----|---|--|---------------|-------------------|-------------|----------|
| 80 | 145 x 85 x 80   | 2160   | 4030618301448 | EAB585c005        | 21-04-92-30 | 3711.080 |

## Conformità

## Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

## Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

## Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.