

Box promozionale Dreamteam Construction • Mazzuola SIMPLEX D80, composizione di gomma con base d'appoggio / superplastica e martello PICARD BlackTec EH 3027.



Descrizione prodotto

Questa box promozionale Dreamteam Costruction contiene due veri esperti del settore della costruzione:

La mazzuola SIMPLEX D80mm (art. 3027.280) con combinazione di inserti composizione di gomma / superplastica è un vero e proprio topseller di casa Halder.

L'inserto in gomma con base d'appoggio consente, grazie alla forma geniale, un sicuro appoggio sulla testa della mazzuola e un minor numero piegamenti, il che rende il lavoro notevolmente più ergonomico e preserva la schiena. La collaudata miscela di gomma è soggetta a usura ridotta, ammortizza l'impatto, è inodore e la sua durata è un multiplo di quella di un mazzuola in gomma convenzionale.

L'inserto in superplastica rende possibile una forza d'impatto maggiore rispetto a quello in gomma.

Tutti i componenti possono essere sostituiti / aggiunti successivamente e sono quindi molto economici e sostenibili.

Il martello PICARD BlackTec® FS 328 (art. 0032800-1250) ha un peso della testa di 1.250g. Include un manico a tre componenti indistruttibile. Il nucleo interno in fibra di vetro garantisce non solo un'elevata stabilità, ma è anche antivibrazioni. La testa è in acciaio speciale PICARD forgiato di altissima qualità, temprato e rinvenuto. Questo consente di ridurre al minimo scheggiature e usura.

Caratteristiche del prodotto:

Box promozionale Dreamteam Costruction con due specialisti, la mazzuola SIMPLEX e il martello PICARD BlackTec®:

- Include la mazzuola SIMPLEX D80mm (cod. 3027.280) con combinazione di inserti composizione di gomma con base d'appoggio (nero, durezza media, ammortizzazione dell'impatto, inodore, usura ridotta) / superplastica (bianco, durezza media, alta durata).
- Perfezionamento del topseller HALDER per la costruzione/giardinaggio e paesaggistica: L'inserto in gomma con base d'appoggio consente di salvaguardare la schiena e di ridurre il numero di piegamenti.
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / aggiunti successivamente e sono quindi molto economici e sostenibili.
- Martello PICARD BlackTec® FS 328 (cod. 0032800-1250) con un peso di 1.250g:
 - Manico a tre componenti in plastica con nucleo interno in fibra di vetro, basse vibrazioni.
 - Testa verniciata a polveri, nera, protetta da corrosione.
 - In acciaio legato speciale PICARD, accuratamente temprato e rinvenuto.
 - Battente e penna levigati, bordi con taglio preciso.
 - Superficie di presa in gomma.

Campi di applicazione

Per (lavori nell')edilizia

Caratteristiche

Dimensioni Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	 [g]	GTIN	Codice
257 x 97 x 534	4250	4030618313199	3027s023

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.