

Box Promozionale SIMPLEX Automotive • Mazzuola SIMPLEX D40, ramer / metallo dolce più espulsore EH 3749.



Descrizione prodotto

Il box promozionale SIMPLEX Automotive comprende la nostra mazzuola SIMPLEX con inserti in rame e metallo dolce di diametro 40 mm, nonché un espulsore con inserti in nylon – perfetto per le officine per autoriparazioni.

La mazzuola SIMPLEX comprende la combinazione di inserti rame / metallo dolce.

L'inserto in rame è quello più duro nell'assortimento SIMPLEX e consente quindi forze d'impatto molto elevate, abbinate a maggior delicatezza rispetto a una mazzuola in acciaio. Sostituisce una mazzuola in rame convenzionale.

L'inserto in metallo dolce color argento è realizzato in alluminio ed è un po' più morbido di quello in rame, resistente al calore e sostituisce la classica mazzuola in piombo.

La sede in ghisa temperata rinforzata nera assicura, grazie al maggior spessore delle pareti e ai rinforzi, una stabilità elevata. Il maggior peso consente un impatto elevato.

Il manico in fibra di vetro molto stabile e duraturo ha una resistenza alla rottura elevata. Ha forma ergonomica e comprende un'impugnatura antiscivolo. Ha una superficie liscia ed è inorganico (insensibile all'umidità).

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati.

Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse.

In questa combinazione la SIMPLEX rientra tra le mazzuole più dure e stabili.

L'espulsore Halder è dotato, su entrambe le estremità, di teste in nylon speciale antisceggiatura, molto resistenti all'usura e sostituibili, che consentono di lavorare con una mazzuola in acciaio in maniera molto sicura e delicata.

Caratteristiche del prodotto:


Plus Box con la mazzuola SIMPLEX più espulsori HALDER.

- Comprende la mazzuola SIMPLEX D 40mm
 - Mazzuola SIMPLEX con combinazione di inserti rame (duro) / metallo dolce (color argento, duro, resistente al calore).
 - La sede in ghisa temperata rinforzata dalla stabilità elevata potenzia la forza d'impatto grazie al peso aumentato.
 - Manico in fibra di vetro durevole e molto stabile con impugnatura antiscivolo, inorganico (insensibile all'umidità).
 - Tutti i componenti possono essere sostituiti / aggiunti successivamente e quindi sono molto economici e sostenibili.
 - Sostituisce le classiche mazzuole in rame e piombo con un unico prodotto.
- Si abbina agli espulsori HALDER con teste in nylon.
 - I piccoli aiutanti Halder.
 - Entrambe le estremità sono dotate di teste sostituibili in nylon speciale molto resistente all'usura e antisceggiatura.
 - Consentono di lavorare in modo sicuro e delicato con una mazzuola in acciaio.

Campi di applicazione

Lavori di raddrizzamento, costruzione di impianti, lavorazione della lamiera, lavori di montaggio e riparazione nel settore automobilistico e dei camion

Caratteristiche

Dimensioni Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
130 x 60 x 335	2400	4030618313991	AAA905c002	21-04-09-16	3749s001

Esempio di applicazione





Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.