

## Posizionatori • con sfera ed esagono incassato

22030.0210



### Descrizione prodotto

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

#### Materiale

##### Corpo

- Acciaio inox 1.4305

##### Sfera


- Acciaio inox, temperato

##### Molla

- acciaio inox

#### Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura



spinta normale



spinta maggiorata

#### Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali a richiesta.  
I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.


#### Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta, vedere appendice - Dati tecnici -  
Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

#### Altri prodotti

- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers
- Sostegni, per posizionatori

### Disegno




### Caratteristiche

| Dimensioni                   |                |    | SW   | Corsa<br>s | Spinta <sup>1)</sup> |                     | max.<br>[°C] | [g] | Codice     |
|------------------------------|----------------|----|------|------------|----------------------|---------------------|--------------|-----|------------|
| d <sub>1</sub>               | d <sub>2</sub> | l  |      |            | F <sub>1</sub><br>~  | F <sub>2</sub><br>~ |              |     |            |
| [mm]                         |                |    | [mm] | [mm]       | [N]                  |                     | [°C]         | [g] |            |
| Acciaio inox, spinta normale |                |    |      |            |                      |                     |              |     |            |
| M10                          | 6              | 23 | 5    | 2          | 24                   | 45                  | 250          | 8   | 22030.0210 |

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

### Esempio di applicazione



### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.