

Mazzuole SIMPLEX • TPE-medio; con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità

3103.030



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3103 è dotata dell'inserto in TPE-medio su entrambi i lati. Questo inserto grigio di media durezza (serie 3203) consente una forza d'impatto paragonabile all'inserto nero in composizione di gomma (serie 3202). La differenza è che non lascerà tracce nere indesiderate.

La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all'utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d'impatto. Questo rende un gioco da ragazzi elaborare materiali che si rompono facilmente.

Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati.

Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Questa versione è disponibile in dimensioni che vanno da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con inserti in TPE-medio (grigio, medio duro, antigraffio) su entrambi i lati.
- La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione dell'impugnatura integrato consente all'utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d'impatto (ideale per lavorare su materiali che si rompono facilmente).
- Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.

Campi di applicazione

Per materiali delicati, giardinaggio e architettura paesaggistica, posa di pietre naturali, costruzione di muri a secco, assemblaggio di mobili, piastrellatura, pavimentazione, sistematura di murature e scale, costruzione di porte e finestre, lavori di falegnameria

Materiale

Manico

- Legno

Inserti

- TPE-medio, grigio
- non segna
- Durezza media

Sede

- Alluminio Al

Caratteristiche

Ø	Lunghezza	Larghezza	Dimensioni		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza						
			[mm]						
30	90	295	295 x 90 x 30		205	4030618300403	AAA905c002	21-04-09-16	3103.030

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.