

Mazzuole SIMPLEX • TPE-morbido / TPE-medio; con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità

3113.060



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3113 è disponibile con la combinazione di inserti TPE-morbido / TPE-medio. Entrambi gli inserti sono elastomeri termoplastici e non lasciano tracce di colore o, a differenza di una mazzuola tradizionale di gomma, tracce nere indesiderate.

L'inserto in TPE-morbido blu (serie 3201) è l'inserto più morbido della linea SIMPLEX e offre una forte ammortizzazione agli urti per i lavori che richiedono un tocco leggero.

L'inserto in TPE-medio grigio di media durezza (serie 3203) consente una forza d'impatto più potente paragonabile a quella dell'inserto in composizione di gomma (serie 3202).

La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all'utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d'impatto. Questo rende un gioco da ragazzi elaborare materiali che si rompono facilmente.

Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti TPE-morbido (blu, morbido, antigraffio) / TPE-medio (grigio, medio duro, antigraffio).
- La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all'utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d'impatto (ideale per lavorare su materiali che si rompono facilmente).
- Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Misure disponibili da D30mm a D60mm.

Campi di applicazione

Piastrellatura, pavimentazione (materiali fragili), piastrellatura posizionamento e regolazione di pezzi leggeri / delicati, lavori di falegnameria, assemblaggio di mobili

Materiale

Manico

- Legno

Inserto 1

- TPE-morbido, blu
- non segna
- morbido

Inserto 2

- TPE-medio, grigio
- non segna
- Durezza media

Sede

- Alluminio Al

Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
	150	405						
60	150	405	405 x 150 x 60	850	4030618302711	AAA905c002	21-04-09-16	3113.060

Esempio di applicazione







Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.