

## Posizionatori • Con esagono incassato

22060.0612



### Descrizione prodotto

Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

#### Materiale

- Perno**
- Termoplastica POM, bianca
- Corpo**
- Acciaio inox 1.4305
- Molla**
- acciaio inox

#### Assemblaggio

Possono essere montati e smontati sia tramite l'esagono incassato posteriore, sia tramite l'intaglio frontale. Utilizzare l'apposito cacciavite per il montaggio frontale (lato puntale).

#### Caratteristiche

Spinta normale: nessuna marcatura



spinta normale



spinta maggiorata

#### Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali a richiesta. I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.


#### Riferimenti

Esecuzione con filetto frenato a richiesta, vedere appendice - Dati tecnici -

#### Altri prodotti

- Posizionatori, con esagono incassato e guarnizione
- Sostegni, per posizionatori

### Disegno




### Caratteristiche

Dimensioni					SW	Corsa	Spinta <sup>1)</sup>		Temperatura		Massa	Codice
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l	n	t	[mm]	s	F <sub>1</sub>	F <sub>2</sub>	min.	max.	[g]	
[mm]					[mm]	[mm]	[N]	[N]	[°C]			
<b>Acciaio inox puntale in plastica spinta normale</b>												
M12	6	28	2,7	2	4	4	10	54	-30	50	14	22060.0612

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

Accessori

	Dimensioni				[g]	Codice
	d <sub>1</sub>	b	d	l		
[mm]						
<b>Strumento per assemblaggio via slot (pin laterale)</b>						
	M12	80	9,80	80	72	22060.0912

Esempio di applicazione



Conformità

**Conforme alla normativa RoHS**

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

**Non contiene sostanze SVHC**

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

**Non contiene sostanze della Proposition 65**

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

**Privo di minerali di conflitto**

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.