

Mazzuole SIMPLEX • Plastica; con sede in ghisa rinforzata e manico in fibre di vetro

3706.030



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3706 è dotata di inserto in plastica su entrambi i lati.

Questo inserto rosso (serie 3206) è duro e resistente anche a olio e grasso.

Il corpo in acciaio fuso rinforzato di colore nero garantisce una maggiore stabilità grazie allo spessore delle pareti e ai montanti maggiorati. L'aumento di peso garantisce una maggiore forza di impatto.

Estremamente robusto e resistente, il manico in fibre di vetro offre un'eccezionale resistenza alla rottura. Ha una forma ergonomica e include una maniglia antiscivolo possiede una superficie liscia ed è inorganico (non sensibile all'umidità).

Il linea con il principio SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati. Questo si traduce in risparmio di denaro e risorse.

Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con inserti in plastica (rosso, duro, resistente ad olio e grasso) su entrambi i lati.
- La sede in acciaio fuso rinforzato con grande stabilità aumenta la forza d'impatto aggiungendo peso.
- Manico in fibra di vetro eccezionalmente robusto e resistente con impugnatura antiscivolo, inorganica (non sensibile all'umidità).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati con conseguente risparmio di costi e risorse.
- Misure disponibili da D30mm a D60mm.

Campi di applicazione

Uso versatile, lavori di montaggio e riparazione, lavori di manutenzione, lavorazione della lamiera, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture

Materiale

Manico

- Fibra di vetro con impugnatura in gomma

Inserti

- Plastica, rosso
- Duro
- Resistente ad oli e grassi

Sede

- Ghisa temperata rinforzata, nera

Caratteristiche

Ø	Dimensioni			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
	—	—	Lunghezza x larghezza x altezza [mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34	450	4030618303459	AAA905c002	21-04-09-16	3706.030

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.