

## Maniglie tubolari • straight, front mounting

EH 24321.



### Descrizione prodotto

Le maniglie tubolari vengono utilizzate ad esempio, sulle porte delle macchine.

### Materiale

#### Impugnatura

- Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006
- Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005

#### Handle shank

- Alluminio, anodizzato
- Alluminio plastificato, simile a RAL 9005 nero, opaco

#### Coperchio


- Plastica, grigio chiaro

### Maggiori informazioni

#### Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

### Disegno



### Caratteristiche

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub> ±0,25	a	Dimensioni					[g]	Codice
			b <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>		
									[mm]
<b>argento simile a RAL 9006</b>									
28	200	14	25	M6	50	66	214	320	<a href="#">24321.0700</a>
28	250	14	25	M6	50	66	264	320	<a href="#">24321.0705</a>
28	300	14	25	M6	50	66	314	360	<a href="#">24321.0710</a>
28	350	14	25	M6	50	66	364	400	<a href="#">24321.0715</a>
28	400	14	25	M6	50	66	414	440	<a href="#">24321.0720</a>
28	500	14	25	M6	50	66	514	480	<a href="#">24321.0725</a>
28	600	14	25	M6	50	66	614	500	<a href="#">24321.0730</a>
<b>Nero simile a RAL 9005</b>									
28	200	14	25	M6	50	66	214	300	<a href="#">24321.0800</a>
28	250	14	25	M6	50	66	264	360	<a href="#">24321.0805</a>
28	300	14	25	M6	50	66	314	360	<a href="#">24321.0810</a>

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub> ±0,25	a	Dimensioni					[g]	Codice
			b <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	l <sub>2</sub>		
[mm]									
28	350	14	25	M6	50	66	364	380	<a href="#">24321.0815</a>
28	400	14	25	M6	50	66	414	440	<a href="#">24321.0820</a>
28	500	14	25	M6	50	66	514	480	<a href="#">24321.0825</a>
28	600	14	25	M6	50	66	614	500	<a href="#">24321.0830</a>

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.