

Cerniere • con frizione regolabile EH 25160.



Descrizione prodotto

Le cerniere sono caratterizzate dalla loro costruzione compatta e stabile e dalla possibilità di regolazione della frizione. Il design garantisce che la cerniera non giochi (sia radialmente che assialmente).

Materiale

Cono di attrito

- Plastica POM

Corpo

- Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006
- Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005

Perno

- Acciaio, zincato e passivato

Dado

- Acciaio, zincato e passivato

Assemblaggio


Installazione della cerniera sul componente. La facilità di rotazione della cerniera può quindi essere regolata stringendo o allentando il perno della cerniera. Ciò consente di applicare una forza frenante costante in tutto il campo di rotazione.

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Piastre distanziali, per cerniere
- Piastre filettate, per cerniere
- Fermi, per cerniere

Disegno



Caratteristiche

Dimensioni											SW	Carico			Perno		max.		Codice	
b ₁	b ₂	b ₃	d	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	l ₁	l ₂			Capacità di carico radiale F ₁ max.	Capacità di carico assiale F ₂ max.	Carico F ₃ max.	Coppia di serraggio max.	Coppia di attrito				[°C]
[mm]											[mm]				[Nm]					
argento																				
40	25	13,0	5,3	13,5	5,0	7,0	14	40	25	2,5	2,4	1,2	1,5	0,50	2,0	80	55	25160.0400		
50	30	16,5	6,5	15,5	6,0	8,0	16	50	30	3,0	3,2	1,6	2,0	0,75	4,0	80	94	25160.0405		
60	36	20,0	8,3	18,5	7,5	9,5	19	60	36	4,0	4,5	2,0	2,4	1,50	6,5	80	162	25160.0410		
nero																				
40	25	13,0	5,3	13,5	5,0	7,0	14	40	25	2,5	2,4	1,2	1,5	0,50	2,0	80	55	25160.0500		
50	30	16,5	6,5	15,5	6,0	8,0	16	50	30	3,0	3,2	1,6	2,0	0,75	4,0	80	94	25160.0505		
60	36	20,0	8,3	18,5	7,5	9,5	19	60	36	4,0	4,5	2,0	2,4	1,50	6,5	80	162	25160.0510		

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.