

Boccole di montaggio ad incasso • per perni di sollevamento

22350.1920



Descrizione prodotto

Le boccole di montaggio sono una veloce e sicura possibilità di applicazione per i perni di sollevamento EH 22350. / EH22351.
Questa versione è indicata per le applicazioni che richiedono l'installazione a filo con la superficie di sollevamento.
Resistenti alla corrosione.

Materiale


- Acciaio inox 1.4542, temprato per precipitazione

Assemblaggio

Montaggio facile e preciso e costanza di funzionamento garantita.
Montabile su svariati materiali. Adatte a pezzi sottili.

La boccola può essere facilmente installata con l'attrezzo opzionale di montaggio.
E' compatibile con fori ciechi.
Nel caso di pezzi sottili, l'assemblaggio viene eseguito utilizzando un controdado.

Disegno






misure M16/M16x1,5/M20
M20x1,5/M24x1,5/M30x2

misure M24/M30/M36x2


Caratteristiche

Dimensioni		Per lunghezza nominale	Dimensioni						Coppia di serraggio max.	x	Carico ammesso			Per perni di sollevamento	g	Codice
d ₁	d ₂		d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃			F ₁	F ₂	F ₃			
[mm]		[mm]	[mm]						[Nm]	[mm]	[kN]			[g]		
H11			-0,2	+0,3	+0,1											
12	M24 x 1,5	15	32	14,7	5,1	32	26	22	150	1,5	3,5	3,2	2,8	22350.0631 / .0731	80	22350.1920

Accessori

	Adatto alle misure d_1 [mm]	Interasse $\pm 0,1$ [mm]	Diametro dei pioli $-0,1$ [mm]	Quadro di azionamento [in]	 [g]	Codice
Chiave piatta regolabile						
	10/12/16/20/25	-	5		309	22350.1991
Chiave frontale fissa						
	12	22	5	1/2	185	22350.1997

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.