

Plus Box SIMPLEX · Mazzuola SIMPLEX D80, composizione di gomma con base d'appoggio / superplastica e inserto in TPE-morbido e uno in TPE-medio più un berretto invernale EH 3027.



Descrizione prodotto

Questa Plus box SIMPLEX comprende la mazzuola SIMPLEX 3027.280, oltre a due ulteriori inserti che non segnano più un berretto invernale HALDER.

Offrendo una combinazione di inserti in gomma composita / superplastica, la mazzuola SIMPLEX D60mm è un compagno indispensabile per un gran numero di applicazioni.

Questo top seller di Halder è stato ulteriormente sviluppato: vantando una forma ingegnosa, l'inserto in gomma con base d'appoggio consente alla mazzuola di stare saldamente in piedi sulla sua testa e riduce la necessità di piegarsi, rendendo possibile lavorare in maniera più ergonomica e confortevole per la schiena.

La comprovata miscela di gomma, a bassissima usura, ammortizza gli urti ed è inodore, offre una durata maggiore rispetto a una mazzuola di gomma convenzionale.

L'inserto in superplastica consente una forza d'impatto più potente rispetto all'inserto in gomma. Si tratta di un inserto in plastica di media durezza realizzato in materiale estruso ed estremamente omogeneo.

Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è quindi notevolmente più resistente all'usura e durevole. Inoltre, questa confezione promozionale contiene anche un inserto sostitutivo (morbido, non segna, cod. 3201.080) e un TPE-medio (medio duro, non segna, cod. 3203.080), che consente sia la posa di pietre naturali che di pannelli sensibili e il posizionamento delle travi senza lasciare fastidiosi segni di gomma nera.

Come ulteriore extra, la confezione include anche un berretto invernale Halder.

Caratteristiche del prodotto:


Box promozionale che include la mazzuola SIMPLEX 3027.280 e due inserti aggiuntivi più un berretto invernale HALDER.

- Mazzuola SIMPLEX con la combinazione di inserti in gomma composita con base d'appoggio (nero, medio duro, ammortizzante, inodore, a bassa usura) / superplastica (bianco, medio duro, molto resistente).
- Ulteriore sviluppo del più venduto di HALDER: l'inserto in gomma con base d'appoggio garantisce un lavoro che non danneggia la schiena e riduce la necessità di piegarsi.
- Contiene un inserto extra in TPE-morbido (morbido, non segna, cod. 3201.080) e un inserto extra in TPE-medio (medio duro, non segna, cod. 3203.080).
- Manico in legno di alta qualità, ammortizza le vibrazioni e ha forma ergonomica; zona di presa con doppio strato di vernice (resistente allo sporco).
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Il classico nel campo dell'edilizia / giardinaggio e paesaggistica, ma ideale anche per lavori di falegnameria. Durata sostanzialmente più lunga rispetto a una semplice mazzuola di gomma. Forza d'impatto migliorata grazie all'inserto in superplastica. Gli inserti extra che non segnano consentono all'utente di posare pietre naturali e pannelli fragili senza lasciare fastidiosi segni di gomma nera.

Campi di applicazione

Per giardinaggio e architettura paesaggistica

Caratteristiche

Dimensioni Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
180 x 100 x 575	3600	4030618312017	AAA905c002	21-04-09-16	3027s022

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.