

## Otturatori • con pulsante di blocco

22122.0210



### Descrizione prodotto

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

#### Materiale

##### Corpo

- Acciaio, brunito

##### Pulsante

- Plastica POM, rosso

##### Puntale

- Acciaio, temperato

##### Pomello

- PA 6 termoplastico, grigio-nero, opaco

#### Assemblaggio

La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).

#### Funzionamento

Il pulsante di blocco si attiva tirando il pomello. Il pulsante rosso sporgente indica che è attivo. Premendo il pulsante rosso è possibile riportare il puntale nella posizione di lavoro.

#### Maggiori informazioni



#### Note

Pomello non smontabile.  
Il controdado è da ordinarsi separatamente.

#### Altri prodotti

- Boccole di montaggio, per otturatori ed arresti retraibili
- Anelli distanziali, per otturatori
- Flange, per otturatori ed arresti retraibili

### Disegno



controdado  
22120.0116 - .0118 (Acciaio)  
22120.0516 - .0518 (Acciaio inox)

### Caratteristiche

Dimensioni							SW	Spinta <sup>1)</sup>		Temperatura		Peso	Codice	
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	l <sub>2</sub> min.	d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ~	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	[mm]	F <sub>1</sub> ~	F <sub>2</sub> ~	min.	max.	[g]		
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]		
-0,02 -0,04														
<b>Acciaio</b>														
6	M12 x 1,5	9	30	53,5	22	6	19	6	25	-30	80	49	22122.0210	

<sup>1)</sup> Valori medi statistici

## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

### Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.