

Posizionatori • con sfera e intaglio per cacciavite - POLLICI

2B050.0335



Descrizione prodotto

Usati per il posizionamento, indicizzazione, chiusura, ritenuta ed elementi di espulsione. Questi posizionatori possono essere usati per esempio, come arresti o espulsori.

Materiale

Corpo

- Acciaio inox 1.4305 (ASTM-A-582)

Sfera


- Acciaio inox, temperato

Molla


- acciaio inox

Caratteristiche


Spinta normale: nessuna marcatura



spinta ridotta



spinta normale



spinta maggiorata

Maggiori informazioni

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

I posizionatori vengono collaudati in modo speciale per la spinta e la corsa della molla.

- Questo articolo viene realizzato in pollici.

Riferimenti


La tabella di conversione è consultabile nei dati tecnici al termine di queste pagine informative sui prodotti.

Frenafiletto: deposito in poliammide (per i dettagli consultare l'appendice Dati Tecnici). Per il calcolo della forza di scatto, vedere i dettagli all'inizio della sezione.

Altri prodotti

- Posizionatori, con sfera e intaglio per cacciavite
- Locators, with bore hole, for spring plungers
- Locators, smooth, for spring plungers

Disegno



Caratteristiche

| d ₁ | Dimensioni | | d ₂ | l | Corsa s | Spinta ¹⁾ | | min. | max. | [oz] | Codice |
|---|------------|--------|----------------|------|------------|----------------------|----------------|------|------|------|------------|
| | Filetto | | | | | F ₁ | F ₂ | | | | |
| [in] | | | [in] | | [in] | [lb] | [lb] | [°F] | | | |
| Acciaio inox, spinta normale, Con filetto frenato | | | | | | | | | | | |
| #6-40 | 0,138 | 2A-UNF | 5/64 | 5/16 | 0,023 | 0,5 | 1 | -22 | 194 | 0,02 | 2B050.0335 |

¹⁾ Valori medi statistici

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.