

## Mazzuole SIMPLEX • Plastica; con sede in ghisa temperata e manico in legno di alta qualità 3006.050



### Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3106 è dotata dell'inserto in plastica su entrambi i lati. Questo inserto rosso (serie 3206) è duro e resistente anche a olio e grasso. Realizzata in ghisa temperata, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un elevato livello di resistenza alla rottura. Smorzando le vibrazioni e sagomato ergonomicamente, il manico in legno è di altissima qualità e ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura che lo rende quindi resistente allo sporco. In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti sono sostituibili e possono essere adattati. Questo si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse. Questa versione è disponibile in misure che vanno da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con inserti in plastica (rossa, dura, resistente a olio e grasso) su entrambi i lati
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in legno di alta qualità, antivibrazioni e di forma ergonomica; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente notevole risparmio di costi e risorse.
- Disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.

### Campi di applicazione

Uso versatile, lavori di montaggio e riparazione, lavori di manutenzione, lavorazione della lamiera, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture

### Materiale

#### Manico

- Legno

#### Inserti

- Plastica, rosso
- Duro
- Resistente ad oli e grassi

#### Sede

- Ghisa temperata

### Caratteristiche

Ø			Dimensioni			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
			Lunghezza x larghezza x altezza [mm]						
50	135	370	370 x 135 x 50		1120	4030618300151	AAA905c002	21-04-09-16	3006.050

## Esempio di applicazione



## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.