

Mazzuole SIMPLEX • Composizione in gomma; con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità

3102.040



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3102 è dotata dell' inserto in gomma composta su entrambi i lati. Questo inserto in gomma di media durezza (serie 3202) è un top seller assoluto. A bassissima usura, ammortizzante agli urti e inodore, offre una durata molto più lunga rispetto a una mazzua di gomma convenzionale.

La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione integrato consente all'utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d'impatto. Questo rende un gioco da ragazzi elaborare materiali che si rompono facilmente.

Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice della zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse.

Questa versione è disponibile in dimensioni che vanno da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con inserti in composizione di gomma (nera, medio dura, ammortizzante, inodore, a bassa usura) su entrambi i lati.
- La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all'utente di controllare facilmente la giusta quantità di forza d'impatto (ideale ed lavorare su materiali che si rompono facilmente).
- Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.

Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, posa di cordoli, sistematura di murature e scale, costruzione di recinzioni, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria lavori di manutenzione e riparazione

Materiale

Manico

- Legno

Inserti

- Composizione di gomma, nero
- Durezza media
- ammortizzazione dell'impatto
- Inodore
- Usura ridotta

Sede

- Alluminio Al

Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
40	115	325	325 x 115 x 40	405	4030618300373	AAA905c002	21-04-09-16	3102.040

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.