

## Ghiere piatte zigrinate • DIN 467

EH 24760.



### Descrizione prodotto

I dadi zigrinati sono molto versatili. Tre versioni di materiali per i diversi requisiti

- Acciaio, annerito
  - Acciaio zincato per galvanizzazione
  - Acciaio inox
- sono disponibili.

I dadi zigrinati possono essere facilmente serrati e sbloccati a mano. La superficie esterna del dado è a costine e impedisce lo scivolamento durante il serraggio/rilascio con le dita.

Le ghiere piatte zigrinate sono fabbricate secondo DIN 467

### Materiale

- Acciaio, brunito, classe 5
- Acciaio zincato per galvanizzazione, qualità 5
- Acciaio inox 1.4305, sabbato opaco

### Maggiori informazioni


#### Note

Il passo e la profondità della zigrinatura possono differire a seconda della DIN.

#### Altri prodotti

- Ghiere a colletto, DIN 466

### Disegno



### Caratteristiche


d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimensioni			[g]	Codice
		d <sub>3</sub> [mm]	h	k		
<b>Acciaio, brunito</b>						
M 3	12	6	3	2,5	2,1	24760.0030
M 4	16	8	4	3,5	5,1	24760.0040
M 5	20	10	5	4,0	9,4	24760.0050
M 6	24	12	6	5,0	17,0	24760.0060
M 8	30	16	8	6,0	32,0	24760.0080
M10	36	20	10	8,0	61,0	24760.0100
M12	40	22	12	10,0	92,0	24760.0120 <sup>1)</sup>
<b>Acciaio, zincato mediante zincatura</b>						
M 3	12	6	3	2,5	2,0	24760.0430
M 4	16	8	4	3,5	5,0	24760.0440
M 5	20	10	5	4,0	9,0	24760.0450
M 6	24	12	6	5,0	17,0	24760.0460
M 8	30	16	8	6,0	32,0	24760.0480
M10	36	20	10	8,0	62,0	24760.0500
M12	40	22	12	10,0	92,0	24760.0512 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Dimensioni non previste dalla norma DIN.

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Dimensioni			k	[g]	Codice
		d <sub>3</sub> [mm]	h				
<b>Acciaio inox 1.4305</b>							
M 3	12	6	3	2,5	2,1	<a href="#">24760.0230</a>	
M 4	16	8	4	3,5	5,1	<a href="#">24760.0240</a>	
M 5	20	10	5	4,0	9,4	<a href="#">24760.0250</a>	
M 6	24	12	6	5,0	17,0	<a href="#">24760.0260</a>	
M 8	30	16	8	6,0	32,0	<a href="#">24760.0280</a>	
M10	36	20	10	8,0	61,0	<a href="#">24760.0300</a>	

<sup>1)</sup> Dimensioni non previste dalla norma DIN.

### Esempio di applicazione



### Conformità

Per informazioni dettagliate sulla conformità selezionare il numero di articolo desiderato.