

## Ascia spaccalegna SIMPLEX • forma sottile, sede in ghisa temperata e manico hickory EH 3007.



### Descrizione prodotto

Combinando due strumenti in uno, un'ascia spaccalegna e una mazzuola di altissima qualità professionale, le asce spaccalegna SIMPLEX di Halder offrono un notevole risparmio di costi rispetto all'acquisto individuale degli attrezzi. L'alta qualità del prodotto è stata confermata dalla commissione per i lavori forestali e la tecnologia forestale (KWF). Il peso totale è di 2.700 g. La lama dell'ascia forgiata e temprata è rettificata e lucidata. La sua forma slanciata lo rende ideale per spaccare legno di conifere. La guaina di protezione in pelle previene lesioni durante il trasporto.

L'inserto in superplastica con D50mm è un inserto in plastica di media durezza realizzato in estruso e materiale estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati ad iniezione, è notevolmente più resistente all'usura e durevole. Usando il lato morbido quando si incunea il legno aperto il rischio di lesioni da schegge metalliche viene completamente eliminato. Inoltre, la durata della plastica e i cunei in alluminio è notevolmente migliorata.

Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che fornisce un'elevata resistenza alla rottura.

Il manico in hickory a fibra lunga e ultra resistente è verniciato e sagomato in modo ergonomico. In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Caratteristiche del prodotto:

- 2 strumenti in 1: ascia spaccalegna più mazzuola, notevolmente meno costoso rispetto all'acquisto degli attrezzi individualmente.
- La lama dell'ascia forgiata con la sua forma sottile è ideale per spaccare il legno di conifere.
- Nessun rischio di lesioni dovute a schegge di metallo durante l'apertura del legno grazie all'inserto superplastico in D50mm (bianco, medio duro e molto resistente).
- Durata notevolmente migliorata dei cunei in plastica e alluminio.
- Infissione delicata dei pali di legno.
- Sede in ghisa con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in hickory a fibra lunga e ultra resistente, verniciato e sagomato ergonomicamente.
- Tutte i componenti possono essere sostituiti/adattati, con un notevole risparmio di costi e risorse.
- Inclusa guaina di protezione.
- Peso totale di 2.700g.

### Campi di applicazione

Spaccatura di legno di pino

### Materiale

#### Manico

- Hickory

#### Inserto 1

- Lama forgiata e temprata, rettificata e lucidata
- Guaina di plastica compresa
- È compresa la protezione in pelle della lama

#### Inserto 2

- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

#### Sede

- Ghisa temperata

### Assemblaggio

Nell'ascia spaccalegna SIMPLEX è possibile montare solo l'inserto in superplastica 3207.050.

La lama dell'ascia spaccalegna 3210.750 può essere montata solamente nella sede in ghisa temperata 3011.750!

### Maggiori informazioni

### Altri prodotti

- Ascia spaccalegna SIMPLEX, con lama sagomata, sede in ghisa temperata e manico in hickory
- Guaina di plastica SIMPLEX, per la lama d'acciaio SIMPLEX
- Protezione antitaglio SIMPLEX, per la lama d'acciaio SIMPLEX

### Caratteristiche

Dimensioni					GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
Ø								
[mm]				[g]				
50	210	765	100	2700	4030618300809	EAA616c009	21-04-19-01	3007.750

Esempio di applicazione



















## Conformità

### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.