

## Mazze SIMPLEX • Metallo morbido; con sede in ghisa temperata e manico in hickory

3009.081



### Descrizione prodotto

La mazza SIMPLEX della serie 3009 è dotata di inserto in metallo morbido su entrambi i lati. Realizzata in alluminio, l'inserto argentato (serie 3209) è duro, resistente al calore e sostituisce un classico martello di piombo.

Realizzata in ghisa, la sede è dotata di un manicotto di protezione del manico integrato che garantisce un'elevata resistenza alla rottura.

Il manico in hickory a fibra lunga e ultra resistente è verniciato e ha forma ergonomica.

In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati.

Questo si traduce in risparmi sia in denaro che in risorse.

Misurando rispettivamente 4,250g e 80cm di peso e lunghezza totale, questa mazza è disponibile in D80mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazza SIMPLEX con inserti in metallo morbido (argentato, duro, resistente al calore) su entrambi i lati.
- Sede in ghisa temperata con manicotto di protezione del manico integrato ed eccellente resistenza alla rottura.
- Manico in hickory a fibra lunga e ultra resistente, verniciato e con forma ergonomica.
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con un notevole risparmio di costi e risorse.
- Disponibile in D80mm (peso totale di 4,250g).
- L'inserto in metallo morbido è realizzato in alluminio e sostituisce le normali mazze in piombo.

### Campi di applicazione

Alto impatto, lavori di raddrizzamento, costruzione di stampi, costruzione di impianti, assemblaggio, riparazione e manutenzione

### Materiale

#### Manico

- Hickory

#### Inserti

- Metallo morbido, argentato
- Duro
- Resistente al calore
- Impatto elevato

#### Sede

- Ghisa temperata

### Caratteristiche

Dimensioni			Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
Ø								
80	175	800	800 x 175 x 80	4250	4030618302247	AAA905c002	21-04-09-20	3009.081

### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.