

Sede in ghisa temperata per ascia spaccalegna SIMPLEX

3011.750



Descrizione prodotto

Questa sede in ghisa temperata è stata sviluppata appositamente per le asce da spaccatura SIMPLEX. Viene fornito con un manicotto di protezione del manico integrato, che protegge il manico in caso di colpi sbagliati. Vibrazioni robuste e smorzanti, la sede è molto resistente e offre un'eccellente resistenza alla rottura, grazie anche al suo rivestimento in polvere resistente all'usura. Il suo peso di 990g rende le asce da spacco più pesanti e contribuisce quindi a una grande azione di spacco.

In questa sede possono essere montati solo pezzi di ricambio per ascia spaccalegna SIMPLEX! Un aggiornamento a questa versione si traduce in un risparmio sia di denaro che di risorse.

Caratteristiche del prodotto:

- Sede in ghisa temperata per asce spaccalegna SIMPLEX.
- Con manicotto di protezione del manico integrato.
- Eccellente resistenza alla rottura.
- Nessuna scheggiatura.
- Smorzamento delle vibrazioni.
- Con verniciatura a polvere resistente all'usura.
- Molto resistente.
- Il suo peso di 990g rende l'ascia spaccalegna più pesante e fornisce una grande azione di spaccatura.
- Può essere adattato, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- In questa sede possono essere montati solo pezzi di ricambio per ascia spaccalegna SIMPLEX!

Riduzione del rumore, riduzione delle vibrazioni, elevata resistenza alla rottura, protezione del manico integrato, estremamente resistente, robusto, non si scheggia o screpolata, robusto rivestimento in polvere

Materiale

Sede

- Ghisa temperata

Assemblaggio

Nella sede in ghisa temperata possono essere montate solo le parti di ricambio per l'ascia spaccalegna SIMPLEX 3011.750!

Maggiori informazioni

Note

Compresi vite, dado e rondella

Caratteristiche

Ø	Dimensioni	📦	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
	Lunghezza x larghezza x altezza [mm]					
50	81 x 54 x 122	990	4030618300816	EAB052c002	21-04-92-30	3011.750

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.