

Mazzuole SIMPLEX • Plastica; con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità

3106.030



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3106 è dotata dell'inserto in plastica su entrambi i lati. Questo inserto rosso (serie 3206) è duro e resistente anche ad olio e grasso. La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all'utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d'impatto. Questo rende un gioco da ragazzi elaborare materiali che si rompono facilmente. Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco. In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati. Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse. Questa versione è disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con inserti in plastica (rossa, dura, resistente a olio e grasso) su entrambi i lati.
- Sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all'utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d'impatto (ideale per lavorare su materiali che si rompono facilmente).
- Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti / adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Misure disponibili da D30mm a D60mm.

Campi di applicazione

Uso versatile, lavori di montaggio e riparazione, lavori di manutenzione, lavorazione della lamiera, costruzione di prefabbricati, lavori di carpenteria, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture

Materiale

Manico

- Legno

Inserti

- Plastica, rosso
- Duro
- Resistente ad oli e grassi

Sede

- Alluminio Al

Caratteristiche

Ø	Dimensioni			[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
	Lunghezza x larghezza x altezza	[mm]						
30	90	295	295 x 90 x 30	205	4030618300441	AAA905c002	21-04-09-16	3106.030

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.