

Mazzuole SIMPLEX • Superplastica; con sede in alluminio e manico in legno di alta qualità 3107.040



Descrizione prodotto

La serie SIMPLEX 3107 è dotata dell'inserto super plastica su entrambi i lati. Questo top seller Halder è un inserto in plastica di media durezza realizzato in materiale estruso ed estremamente omogeneo. Rispetto agli inserti in plastica stampati a iniezione, è quindi notevolmente più durevole e resistente all'usura. La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all'utente di applicare e controllare la giusta quantità di forza d'impatto. Questo rende un gioco da ragazzi elaborare materiali che si rompono facilmente. Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, il manico in legno di alta qualità ha un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura ed è quindi resistente allo sporco. In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere sostituiti/ adattati. Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse. Questa versione è disponibile in dimensioni che vanno da D30mm a D60mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola SIMPLEX con inserti in superplastica su entrambi i lati (bianco, medio duro, molto resistente).
- La sede in alluminio extra leggero con manicotto di protezione del manico integrato consente all'utente di applicare e controllare facilmente la giusta quantità di forza d'impatto (ideale per lavorare su materiali che si rompono facilmente).
- Manico in legno di alta qualità, che ammortizza le vibrazioni ed ergonomico; zona di presa con doppia mano di vernice (resistente allo sporco).
- Tutti i componenti possono essere sostituiti/adattati, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- Disponibile nelle misure da D30mm a D60mm.

Campi di applicazione

Giardinaggio e architettura paesaggistica, pavimentazione, posa di cordoli, costruzione di recinzioni, battitura cunei, costruzione di impalcature, costruzione di tensostrutture, lavorazione della lamiera, costruzione di prefabbricati, lavori di falegnameria, lavori di carpenteria, assemblaggio di pezzi con spigoli vivi

Materiale

Manico

- Legno




Inserti

- Superplastica, bianco
- Durezza media
- Lunga durata
- Resistente all'usura

Sede

- Alluminio Al

Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
								
40	115	325	325 x 115 x 40	360	4030618300496	AAA905c002	21-04-09-16	3107.040

Esempio di applicazione



Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.