

Mazzuole BASEPLEX · Nylon / Nylon con sede in pressofusione di zinco e manico in legno

3908.050



Descrizione prodotto

Pur rappresentando il modello con prezzo di entrata nella linea di prodotti, BASEPLEX è senza dubbio all'altezza degli elevati standard di qualità di Halder.

La mazzuola BASEPLEX serie 3908 è dotata di inserti in nylon su entrambi i lati. Questo inserto bianco è leggermente più duro dell'inserto in acetato di cellulosa rosso ed è resistente all'usura. Realizzato in pressofusione di zinco di alta qualità, il corpo è dotato di una protezione per l'overstrike e di un supporto tecnicamente avanzato per gli inserti.

Il manico in legno è ergonomico e verniciato. Gli inserti e il manico sono sostituibili.

Questa versione è disponibile in dimensioni che vanno da D25mm a D50mm.

Caratteristiche del prodotto:

- Mazzuola BASEPLEX con inserti in nylon (bianco, resistente all'usura) su entrambi i lati.
- Modello con prezzo di entrata della linea di prodotti con la consueta qualità Halder
- Realizzato in pressofusione di zinco di alta qualità, il corpo è dotato di una protezione per l'overstrike e di un supporto tecnicamente avanzato per gli inserti
- Manico ergonomico in legno verniciato
- Inserti e manico sono sostituibili
- Disponibile nelle misure da D25mm a D50mm.

Campi di applicazione

Utilisation universelle, convient pour les coups puissants

Materiale

Manico

- Legno

Inserti

- Nylon, bianco
- Duro
- Molto resistente all'usura
- Non si scheggia (anche a temperature inferiori allo zero)
- Resistente ad oli e grassi

Sede

- zinco pressofuso

Caratteristiche

Ø	Dimensioni		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
50	117	340	340 x 117 x 50	940	4030618304135	AAA905c002	21-04-09-16	3908.050

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

Contiene sostanze della Proposition 65



L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.