

**Appoggi** • includono anche la vecchia norma DIN 6321  
EH 22630.



**Descrizione prodotto**

Gli appoggi secondo DIN 6321 (vecchio standard) possono essere utilizzate come supporti per i pezzi, ma anche come fermate e piedi. come fermi e piedini.  
Superficie di contatto senza testimoni.

**Materiale**


- Acciaio da utensili, temperato, rettificato

**Maggiori informazioni**

**Altri prodotti**

- Appoggi, DIN 6321

**Disegno**




**Caratteristiche**

d <sub>1</sub>	Dimensioni			l	Foro di ricezione		Codice
	h h9	d <sub>2</sub> n6	[mm]		D <sub>1</sub> H7	[g]	
<b>DIN 6321 vecchia norma</b>							
6	5,0	4	6,0	4	1,8	22630.0001	
10	8,0	6	8,0	6	6,2	22630.0002	
16	5,0	8	10,0	8	11,0	22630.0003	
16	13,0	8	10,0	8	24,0	22630.0004	
25	8,0	12	14,0	12	41,0	22630.0005	
25	20,0	12	14,0	12	88,0	22630.0006	
40	13,0	20	20,0	20	171,0	22630.0007	
40	32,0	20	20,0	20	358,0	22630.0008	
<b>Misure fuori norma</b>							
6	2,5	4	6,5	4	1,2	22630.0110	
6	4,5	4	8,5	4	1,9	22630.0112	
8	4,0	5	8,0	5	3,1	22630.0116	
8	7,0	5	8,0	5	4,2	22630.0118	
10	4,5	6	8,5	6	4,4	22630.0120	
12	6,0	6	10,0	6	7,6	22630.0124	
12	10,0	6	10,0	6	11,0	22630.0126	
20	6,0	10	12,0	10	21,0	22630.0130	
20	12,0	10	12,0	10	36,0	22630.0132	
25	30,0	12	14,0	12	124,0	22630.0135	

d <sub>1</sub>	Dimensioni			l	Foro di ricezione		[g]	Codice
	h h9	d <sub>2</sub> n6	[mm]		D <sub>1</sub> H7	[mm]		
30	25,0	16		20,0	16	164,0	22630.0137	
30	40,0	16		20,0	16	248,0	22630.0140	
30	50,0	16		20,0	16	305,0	22630.0144	
30	65,0	16		20,0	16	385,0	22630.0148	
30	80,0	20		20,0	20	485,0	22630.0152	
30	100,0	20		20,0	20	594,0	22630.0156	

### Esempio di applicazione



### Conformità

#### Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

#### Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

#### Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.