

Manico SIMPLEX in legno di alta qualità • per mazzuole SIMPLEX con sede in ghisa temperata o alluminio EH 3244.



Descrizione prodotto

I manici in legno SIMPLEX della serie 3244 sono abbinati alle mazzuole con sede in acciaio fuso o alluminio di dimensioni che vanno da D30mm a D80mm. Smorzando le vibrazioni e avendo forma ergonomica, questi manici in legno di alta qualità hanno un doppio strato di vernice nella zona dell'impugnatura e sono quindi resistenti allo sporco. La loro forma assicura che il SIMPLEX si adatti molto meglio alla mano dell'utente rispetto alle normali mazzuole di gomma. In linea con il principio smart SIMPLEX, tutti i componenti possono essere adattati. Questo si traduce in risparmi sia di denaro che di risorse.

Caratteristiche del prodotto:

- Manici SIMPLEX in legno di alta qualità per mazzuole SIMPLEX con sede in acciaio fuso o alluminio e dimensioni che vanno da D30mm a D80mm.
- Smorza le vibrazioni.
- Forma ergonomica.
- Doppio strato di vernice nella zona di presa (resistente allo sporco).
- Fibra lunga, ultra resistente.
- Rilevante per la sicurezza (non si spezzerà in due).
- Può essere adattato, con conseguente grande risparmio di costi e risorse.
- D80mm disponibile anche con manico extra-corto (3244.082).

Materiale

Manico

- Legno

Maggiori informazioni

Altri prodotti

- Sede SIMPLEX in ghisa temperata
- Sede SIMPLEX in alluminio

Caratteristiche

Ø		Dimensioni		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Codice
		Lunghezza x larghezza x altezza [mm]					
30	260	260 x 27 x 27	65	4030618301455	EAC428c022	21-04-91-06	3244.030
40	275	275 x 29 x 29	100	4030618301462	EAC428c022	21-04-91-06	3244.040
50	310	310 x 29 x 32	130	4030618301479	EAC428c022	21-04-91-06	3244.050
60	335	335 x 37 x 37	150	4030618301486	EAC428c022	21-04-91-06	3244.060
80	395	395 x 37 x 32	255	4030618301493	EAC428c022	21-04-91-06	3244.080

Conformità

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.