

## SIMPLEXハンマー・TPEミディアム / スーパープラスチック；鑄鉄製ハウジングと高級木製ハンドル

3037.040



## 製品説明

SIMPLEXハンマー3037シリーズは、TPEミディアム製とスーパープラスチック製インサートが付いています。  
グレー色の中程度の硬さのTPEミディアムインサート(3203シリーズ)は、黒色のゴム製インサートと同様の打撃が可能です。違いは、ゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。  
スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、ゴム製インサートと比べて打撃力に優れています。この中程度の硬さのプラスチック製インサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。

鑄造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いので、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。

振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げたある高品質の木製ハンドルは、グリップ部がニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから80mmです。

製品の特長：

- ・TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)/スーパープラスチック製インサート (白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)が付いているSIMPLEXハンマー。
- ・誤ってハンドル根元を叩いた際に、ハンドルを保護するスリーブ付きで破断に強い鑄造製ハウジング。
- ・高品質で、振動を減衰し、手になじむ形状の木製ハンドル；グリップ部はニス二度塗り仕上げされています(汚れに強い)。
- ・全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- ・本製品は、ヘッド径30mmから80mm があります。

## 応用分野

床タイル工事, 天然石の作業, 配管作業, 木造住宅の壁の施工, 家具の製作

## 材質

## ハンドル

- ・木製

## インサート 1

- ・TPEミディアムグレー
- ・打痕が付きにくい
- ・中硬


## インサート 2

- ・スーパープラスチック、白
- ・中硬
- ・堅牢
- ・高い耐摩耗性

## ハウジング

- ・可鍛鑄鉄

## 発注情報

|  |     |     | 寸法             |  | GTIN          | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | 製品番号     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|----------|
| Ø                                                                                   |     |     | 長さ x 幅 x 高さ    |                                                                                     |               |                |             |          |
|                                                                                     |     |     | [mm]           | [g]                                                                                 |               |                |             |          |
| 40                                                                                  | 115 | 325 | 325 x 115 x 40 | 607                                                                                 | 4030618302377 | AAA905c002     | 21-04-09-16 | 3037.040 |

## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.