

SIMPLEX 鋳鉄製ハウジング

EH 3011.



製品説明

SIMPLEX用鋳造製ハウジング (3011)は、ホルダーのハンマー製品群で幅広く採用されています。鋳造製のハウジングは、ハンドルを取付けるスリーブ部が長いため、誤って根元部分で叩いたとしても折れる危険はありません。堅牢で振動を吸収してくれるハウジングは、耐久性に優れるとともに、破損に強く、耐摩耗コーティングを施しています。このハウジングは、SIMPLEXプラスチックハンマー用として、サイズ径30mmから140mmを揃えています。同系統のハウジングは、SIMPLEX アックスとSIMPLEXモールにも採用されています。

製品の特長：

- SIMPLEX用鋳造製ハウジング
- 保護用スリーブ付き
- 破断に強い
- 欠け無し
- 振動を減衰
- 耐摩耗性パウダーコーティング
- 非常に堅牢
- ハルダー社のトップセラー
- SIMPLEXハンマー用ヘッド径30mmから140mmがあります。また、特別なSIMPLEXアックス用とSIMPLEXモール用があります。

材質

ハウジング

- 可鍛鋳鉄

更なる情報

備考

ボルト、ナット、ばね座金が付属しています

その他の製品

- 交換用ネジ, SIMPLEX 鋳鉄製ハウジング

発注情報

Ø	寸法		重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
	長さ x 幅 x 高さ [mm]						
30	52 x	32 x 61	225	4030618301295	EAB585c005	21-04-92-30	3011.030
40	62 x	43 x 76	420	4030618301301	EAB585c005	21-04-92-30	3011.040
50	74 x	54 x 98	725	4030618301318	EAB585c005	21-04-92-30	3011.050
60	74 x	32 x 109	975	4030618301325	EAB585c005	21-04-92-30	3011.060
80	90 x	85 x 146	1785	4030618301332	EAB585c005	21-04-92-30	3011.080
100	105 x	100 x 192	3550	4030618301349	EAB585c005	21-04-92-30	3011.100
125/140	114 x	128 x 226	5370	4030618301356	EAB585c005	21-04-92-30	3011.125

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。