

SIMPLEXハンマー・TPEミディアム / plastic; with aluminium housing and high-quality wooden handle EH 3136.



製品説明

SIMPLEXハンマー3136シリーズは、TPEミディアム製とプラスチック製インサートが付いています。グレー色の中程度の硬さのTPEミディアムインサート(3203シリーズ)は、黒色のゴム製インサートと同様の打撃が可能です。違いは、ゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。赤色のプラスチック製インサート(3206シリーズ)は、硬くて、耐油性があります。とても軽量のアルミ製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いていますが、打撃力を調整する作業に適しています。従って、割れやすいワーク作業を簡単にしてくれます。振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げられており、また、グリップ部は、ニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。

製品の特長：

- TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)/プラスチック製インサート(赤色、耐油性)が付いているSIMPLEXハンマー
- ハンドル保護用スリーブ付きのとても軽量のアルミ製ハウジングは、簡単に軽い力に加減して叩くことが出来ます(繊細で壊れやすいワークに最適)
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げられて、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径60mm があります。

応用分野

多様な分野での使用, 組立、修理・保守作業, 板金加工, プレハブ住宅の施工, 大作業, 足場の組立, テントの設営

材質

ハンドル

- 木製

インサート 1

- TPEミディアムグレー
- 中硬
- 打痕が付きにくい

インサート 2

- プラスティック、赤
- 硬
- 耐油性
- ユニバーサル

ハウジング

- アルミニウム Al

発注情報

Ø			寸法			GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
			長さ x 幅 x 高さ	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30		202	4030618305392	AAA905c002	21-04-09-16	3136.030
40	115	325	325 x 115 x 40		375	4030618305408	AAA905c002	21-04-09-16	3136.040
50	135	370	370 x 135 x 50		660	4030618305415	AAA905c002	21-04-09-16	3136.050
60	150	405	405 x 150 x 60		875	4030618305422	AAA905c002	21-04-09-16	3136.060

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。