

SUPERCRAFTプラスチックハンマー用SUPERCRAFTヒッコリー製ハンドル・for  
SUPERCRAFT soft-face mallets  
EH 3566.

## 製品説明

ヒッコリー製のハンドル3566シリーズは、握りやすい形状に加工された後に、ニス仕上げされた上で、SUPERCRAFTハンマーに使われています。ヒッコリーは、特別に長い繊維質の木材ですので、ハンドルの安定性に大きく寄与しています。また、この特質により、ハンドルが折れた場合にも、完全に分離することがありません。よって、ハンドルが折れてハンマーの先端が飛び、怪我をするようなことはありません。このハンドルは、SUPERCRAFTハンマーとスレッジハンマー用の交換用として900mmまでの長さがあります。交換ハンドルにより、ハンマーの資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:



- SUPERCRAFTプラスチックハンマー、SUPERCRAFTスレッジハンマー用の高品質ヒッコリー製ハンドル。
- 手になじむ形状に加工。
- ニス仕上げ。
- 長い繊維、高い耐久性。
- 高い安全性(破断しない)。
- レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

## 材質

ハンドル

- ヒッコリー

## 発注情報

Ø	寸法		長さ x 幅 x 高さ	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
		[mm]						
20/25	280		280 x 17 x 8	80	4030618301998	EAC428c022	21-04-91-06	3566.025
30/35	300		300 x 19 x 20	100	4030618302001	EAC428c022	21-04-91-06	3566.030
40/45/50	315		315 x 35 x 24	140	4030618302018	EAC428c022	21-04-91-06	3566.040
60/70/80	300		300 x 40 x 29	190	4030618302025	EAC428c022	21-04-91-06	3566.060

## 法令(コンプライアンス)

## RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

## SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

## プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。