

SIMPLEXハンマー・スーパープラスチック/ナイロン；強化型鋳鉄製ハウジングとグラスファイバー製ハンドル EH 3778.



製品説明

SIMPLEXハンマー3778シリーズは、スーパープラスチック製とナイロン製インサートが付いています。スーパープラスチック製インサート(3207シリーズ)は、ゴム製インサートと比べて打撃力に優れています。この中程度の硬さのプラスチック製インサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。

ナイロン製のインサート(3208シリーズ)は、格別な打撃品質と最高の強度と特別な耐久性を保証します。このインサートは、押出し成形により材質を均一にしています。一般的な射出成形製のプラスチック製インサートに比べて、耐摩耗性、耐久性に優れています。また、零度以下の環境でも決して欠けません。さらに、耐油性も兼ね備えています。

この黒色の強化型鋳造製ハウジングは、肉厚やリブを増やすことで、高い堅牢性を提供しています。重量も増加しているため、より大きな打撃力を保証しています。

極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています。表面が滑らかなになる仕上げ加工をしてあり、無機質なため湿度にも強い特長があります。SIMPLEXハンマーの設計理念に沿って、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから80mmですが、スレッジハンマー(3778.081)もあります。

製品の特長：

- ・スーパープラスチック製インサート(白色、中程度の硬さ、耐久性に優れる)/ナイロン製インサート(白色、硬い、耐摩耗性に優れる、零度以下でも欠けない、耐油性)が付いているSIMPLEXハンマー
- ・強化型鋳造製ハウジングは、非常に堅牢で、その重さは強力な打撃に貢献します
- ・極めて頑強で耐久性に優れている、グラスファイバー製ハンドルは、破断に対して例外的に強く出来ています。このハンドルは、握りやすい形状に加工され、滑り止めグリップが付いています(無機質なため湿度にも強い特長があります)。
- ・全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- ・本製品は、ヘッド径30mmから80mmがあります。また、スレッジハンマー(3778.081)もあります

応用分野

ワークの調整、鋭角エッジがある製品の組立て、ハウジングの組立て、金型製作、プラント建設、インテリア工事、スチール工事、見本市ブースの組立、板金加工、修理、保守作業

材質

ハンドル

- ・グラスファイバー製、ゴム・グリップ付

インサート 1

- ・スーパープラスチック、白
- ・中硬
- ・堅牢
- ・高い耐摩耗性

インサート 2

- ・ナイロン、白
- ・硬
- ・高い耐摩耗性
- ・割れにくい
- ・耐油性

ハウジング

- ・強化可鍛鋳鉄、黒

発注情報

Ø	—	—	寸法		[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
			長さ x 幅 x 高さ	[mm]					
30	90	300	300 x 90 x 34		450	4030618306375	AAA905c002	21-04-09-16	3778.030
40	115	325	325 x 115 x 40		960	4030618306382	AAA905c002	21-04-09-16	3778.040
50	135	335	335 x 135 x 50		1200	4030618306399	AAA905c002	21-04-09-16	3778.050
60	150	410	410 x 150 x 60		1750	4030618306405	AAA905c002	21-04-09-16	3778.060
80	175	490	490 x 175 x 80		3240	4030618306412	AAA905c002	21-04-09-16	3778.080

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。