

SIMPLEXプロモーションボックス・SIMPLEXソフトハンマー、ゴム複合材/プラスチックとマグネットフック

3026s008



製品説明

このプロモーションBOXは、長い歴史があるハルダー社のSIMPLEXソフトハンマー3026.060と、使い勝手が良いマグネットフックが同梱されています。
このSIMPLEX ソフトハンマー径60mm(製品番号3026.060)には、ゴム複合材とプラスチックのインサートが付属しているオールラウンダーです。耐摩耗性に優れて、振動吸収が良く、臭いが無い、中程度の硬さのインサートは、一般的なゴムハンマーに比べて長寿命です。赤色の硬いプラスチック製インサートは、強力な打撃と耐油性を兼ね備えています。鑄鉄製のハウジングは、ハンドルの折れを防ぐスリーブが付いており、割れに強くなっています。振動を減衰し、握りやすい形状の高級木製ハンドルは、グリップ部を二スの2度塗り仕上げしているため、汚れに強くなっています。SIMPLEX の基本理念に従って、全ての部品は交換可能であり、レトロフィットも出来ます。従って、経済的であり、かつ、環境に優しい製品となっています。
このハルダー社のマグネットフックは、多目的に、エアーガン、ケーブル、ホース、衣装、テープ等様々な物を掛ける用途に使うことが出来ます。このフックは、ネジ留めする必要がないため、好きな場所にくっつけてすぐ使えるのが特徴です。プラスチック製で堅牢なフックは、6個のネオジウム磁石により大きな保持力を発生しています(径65mm)。ゴムでカバーされた本体は、耐油性で、掛ける際のキズを防止しています。また、ユニークな2か所のフック形状(例、エアーガンとホース)は、掛けた物が不意に滑り落ちたり、ずれないように出来ています。このフックにより、床に障害物を放置することなく、作業エリアを安全に保ちます。

製品の特長：

バリューBOX: SIMPLEXソフトハンマー (製品番号3026.060) とハルダー社のマグネットフック (製品番号3688.003).

- ・長い歴史のハルダー社のSIMPLEXソフトハンマー径60mm、ゴム複合材(黒色、中程度の硬さ、打撃クッション性、臭いなし、耐摩耗性)/プラスチック(赤色、硬い、耐油性)。
- ・全ての部品は交換/レトロフィット可能、経済的かつ環境に優しい
- ・異なる硬さのインサートは、幅広い用途、メンテナンス、修理作業等オールラウンダーです
- ・さらに、ハルダー社のマグネットフック、黒色、ネジ留め不要の多目的フック
- ・頑丈なプラスチック製
- ・6個のネオジウム磁石による強力な保持力(径65mm)
- ・ゴムでカバーされた表面は、耐油性があり、掛ける物に傷がつくのを防ぎます
- ・ユニークな形状は、2か所に別の物を掛けることが出来ます

応用分野

修理・保守作業

発注情報

寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	 [g]	GTIN	製品番号
150 x 85 x 490	1750	4030618311898	3026s008

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。