

SIMPLEXハンマー・TPEミディアム ; アルミ製ハウジングと高級木製ハンドル

3103.030



製品説明

SIMPLEXハンマー3103シリーズは、TPEミディアム製インサートが両側に付いています。グレー色の中程度の硬さのTPEミディアムインサート(3203シリーズ)は、黒色のゴム製インサート(3202シリーズ)と同様の打撃が可能です。違いは、ゴム製ハンマーのように、黒い打痕を残しません。

とても軽量のアルミ製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いていますが、打撃力を調整する作業に適しています。従って、割れやすいワーク作業を簡単にしてくれます。振動の吸収性能も良く、手になじむ形状に仕上げたある高品質木製ハンドルは、グリップ部がニスの二度塗り仕上げ加工をしているため、汚れに対しても強くなっています。

SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

この製品は、サイズ径30mmから径60mmです。

製品の特長：

- TPEミディアム製インサート (グレー色、中程度の硬さ、跡が付かない)が両側に付いている SIMPLEXハンマー
- ハンドル保護用スリーブ付きのとても軽量のアルミ製ハウジングは、簡単に軽い力に加減して叩くことが出来ます(繊細で壊れやすいワークに最適)
- 高品質で、振動を減衰する木製ハンドルは、手になじむ形状に仕上げた、グリップ部はニス二度塗り塗仕上げされています(汚れに強い)
- 全ての部品は、交換可能ですので、資源の節約とコストセーブとなる、レトロフィットが出来ます。
- 本製品は、ヘッド径30mmからヘッド径60mmがあります。

応用分野

傷つきやすい材料に、自然石の設置、造園、ガーデニング、モルタル壁の施工、家具の製作、床タイル工事、敷石の施工、壁や階段の工事、窓やドアの取付け、配管作業

材質

ハンドル

- 木製

インサート

- TPEミディアムグレー
- 打痕が付きにくい
- 中硬

ハウジング

- アルミニウム Al

発注情報

Ø	—	—	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
30	90	295	295 x 90 x 30	205	4030618300403	AAA905c002	21-04-09-16	3103.030

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象。

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。