

## プラスBOX "Joiner's Work"・SIMPLEXプラスチックハンマー、TPE-ソフト /スーパープラスチックと型取りゲージ

3117s004



### 製品説明

このプラス box joiner's work には、ハルダー社の“組付けハンマー”と型取りゲージが付いています：

このSIMPLEXソフトハンマー(製品番号3117.051)は、特別径50mmのインサートが、径40mm用のハウジングに取り付けられています。このオーバーサイズの打撃面は、ワークの繊細な面へ最大限ソフトに作業出来るように考えられています。TPE-ソフト製インサート(青色、柔らかい、打痕が付かない)/スーパープラスチック製インサート(白色、中硬)の組み合わせのハンマーは、食器棚の組立や、ベニヤを扱うような作業にハンマーブロックを使う必要はありません。この青色のインサートは、ワークの角を直接叩いても、キズやダメージを残すことはありません。強い打撃に向く、より硬いスーパープラスチック製インサートは、ノミと使う彫る作業に適しています。とても軽量のアルミ製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いていますが、打撃力を調整する作業に適しています。また、この軽量プラスチックハンマーは持ち運びに便利です。SIMPLEXハンマーの設計理念の通り、全ての部品は交換可能ですので、レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。同梱されているロック機能付型取りゲージは、輪郭をコピー出来るので、作業の見立てが簡単になります。例、ドアの柱、暖房用配管。このツールにより、複雑な輪郭の工事も、ムダなく目を見張る結果を出してくれます。

製品の特長：

組付け作業用プロモーションBox

ハルダー社の“組付けハンマー”、製品番号3117.051SIMPLEXプラスチックハンマー、TPE-ソフト製インサート(青色、柔らかい、打痕が付かない)/スーパープラスチック製インサート(白色、中硬)の組み合わせ：

- オーバーサイズ、突き出した径50mmのインサートが、径40mm用のハウジングに取り付けられています：このオーバーサイズの打撃面は、ワークの繊細な面を最大限保護します。
- とても軽量のアルミ製のハウジングは、ハンドルを保護するスリーブが付いていますが、打撃力を調整する作業に適しています(割れやすい材質を叩く作業に最適)。
- 高品質、振動吸収が良く手になじむ形状の木製ハンドル；グリップ部を二ス二度塗り仕上げ(汚れに強い)。
- 全ての部品は交換/レトロフィットも可能です。よって、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。


同梱されている型取りゲージは便利です：

- 各ゲージの刃はロックして固定出来ます。
- 輪郭をコピー出来るので、作業の見立てが簡単になります。例、ドアの柱、暖房用配管
- サイズは約25x13cm(長さx幅)

### 応用分野

配管作業, 家具の組立に

### 発注情報

寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	 [g]	GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
145 x 85 x 340	500	4030618311997	AAA905c002	21-04-09-16	3117s004

応用例



## 法令(コンプライアンス)

### RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

### SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

### プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。