

マグネットホルダー

3688.003



製品説明

ホルダーのマグネットホルダーは、エアガン、ケーブル、ホース、衣服、テープなど、様々な物を掛けておくことに使えます。このホルダーは、ワンタッチで板金などにつくので、ネジ止めは不要です。

プラスチック製の、この頑丈なホルダーは、6個のネオジム磁石を内蔵(径65mm)していますので、強力な吸着力があります。ゴムでコーティングした本体は、耐油性があり、掛けた物に傷が付くのを防いでいます。

2か所のくびれを持つ特別な形状は、2つの物(例えば、エアガンとテープ)を同時に掛けておくことが出来ます、また、外れ止めにもなっています。物を床に置かないことで、不意なつまづきによる転倒などを防止します。

このマグネットホルダーは、紙の箱に個装されています。また、使用説明書と安全マニュアルが付属しています。

本製品には、青色と黒色があります。

製品の特長:

- ・ネジ留めが不要で、様々な用途に使えるホルダー
- ・プラスチック製で頑丈なデザイン
- ・6個のネオジム磁石を内蔵(径65mm)していますので、強力な吸着力
- ・ゴムでコーティングした本体は、耐油性があり、掛けた物に傷が付くのを防ぎます
- ・2か所のくびれを持つ特別な形状
- ・紙の箱に個装されています。また、使用説明書と安全マニュアルが付属
- ・本製品には、青色と黒色があります

応用分野

エアブローガン、ケーブル、衣服、ラインテープ、その他の用具類の固定や吊り下げが簡単にできます！

材質

マグネット

- ・永久磁石

本体

- ・プラスチック

更なる情報

備考

上面のラベルをカスタム製作する場合は、お問い合わせください

10個単位で梱包(注文数の単位)

発注情報

d	寸法		カラー	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
	l	[mm]						
75	100	[mm]	黒	250	4030618309901	EAB489h002	21-02-08-13	3688.003

応用例











法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。