

アーチ形グリップ・前面から固定するタイプ

EH 24300.



製品説明

アーチ形グリップは、例えば、機械のドア、家具のドア、キャビネットのドア、引出しや引出しユニットに使います。

U-ハンドルは、人間工学に基づいた設計により、扱い易く手になじむ形状で、表面は滑らかです。

材質

グリップ


- ・アルミニウム引抜材、研磨加工
- ・アルミニウム、樹脂塗装、黒 (RAL 9005相当)
- ・ステンレス鋼、サンドブラスト

組立

取付けは、ボルトを使い前面から行います。

寸法図

六角穴付ネジ用の穴
ISO 4762-M5/M6




発注情報

b	l ₁ ±0,25	l ₂	寸法						キャップねじ	[g]	製品番号
			a	d	h ₁	h ₂	r	[mm]			
アルミニウム引抜材、研磨加工											
20	100	112	13	5,4	49	19	13	M5	80	24300.0101	
20	112	124	13	5,4	49	19	13	M5	82	24300.0111	
20	117	129	13	5,4	49	19	13	M5	84	24300.0113	
20	120	132	13	5,4	51	19	13	M5	90	24300.0115	
20	128	140	13	5,4	51	19	13	M5	100	24300.0121	
20	160	172	13	5,4	51	19	13	M5	100	24300.0131	
26	116	130	17	6,4	55	17	17	M6	146	24300.0141	
26	120	134	17	6,4	55	17	17	M6	152	24300.0143	
26	132	146	17	6,4	55	17	17	M6	161	24300.0151	
26	164	178	17	6,4	57	17	17	M6	196	24300.0161	
26	179	193	17	6,4	57	17	17	M6	215	24300.0166	
26	196	210	17	6,4	57	17	17	M6	229	24300.0171	
アルミニウム、樹脂塗装、黒 (RAL 9005相当)											
20	100	112	13	5,4	49	19	13	M5	80	24300.0301	
20	112	124	13	5,4	49	19	13	M5	82	24300.0311	
20	117	129	13	5,4	49	19	13	M5	84	24300.0313	
20	120	132	13	5,4	49	19	13	M5	90	24300.0315	
20	128	140	13	5,4	51	19	13	M5	100	24300.0321	
20	160	172	13	5,4	51	19	13	M5	120	24300.0331	
26	116	130	17	6,4	55	17	17	M6	132	24300.0341	

b	l ₁ ±0,25	l ₂	寸法					キャップねじ	🔩 [g]	製品番号
			a	d	h ₁	h ₂	r			
[mm]										
26	120	134	17	6,4	55	17	17	M6	152	24300.0343
26	132	146	17	6,4	55	17	17	M6	166	24300.0351
26	164	178	17	6,4	57	17	17	M6	206	24300.0361
26	179	193	17	6,4	57	17	17	M6	213	24300.0366
26	196	210	17	6,4	57	17	17	M6	232	24300.0371
ステンレス鋼、サンドブラスト										
20	112	124	13	5,4	49	19	13	M5	258	24300.0511
20	128	140	13	5,4	51	19	13	M5	293	24300.0521
20	160	172	13	5,4	51	19	13	M5	345	24300.0531
26	128	140	17	6,4	57	17	19	M6	455	24300.0655
26	160	172	17	6,4	57	17	19	M6	542	24300.0665
26	200	216	17	6,4	57	17	19	M6	651	24300.0675

応用例



法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年1月23日SVHCリスト対象.

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。