

プロモーションBox " Dreamteam Interior" ・SIMPLEXソフトハンマー、TPEソフト/ スーパープラスティックとSECURALソフトハンマー EH 3117.



製品説明

ハルダー社の内装工事用プロモーションBOXは、インテリア業界向けの2種類のプロ用ハンマーが同梱されています：

SIMPLEXソフトハンマー径40mm (製品番号3117.040) は、TPEソフト/ スーパープラスティックの組合せですが、家具製作に最適なソフトハンマーです。この柔らかいTPEソフトインサートは、支え無しで、ベニア板の様な薄い板を、軽いタッチで叩くことが必要な作業に最適です。この中程度の硬さのスーパープラスティックインサートは、木材を傷めない範囲での、強い打撃が可能です。このタイプは、試作品製作、キッチンの敷設、家具の組立にも適しています。また、とても軽量のアルミ製ハウジングは、軽くハンマリングする作業を容易にします。SIMPLEX の基本理念に従って、全ての部品は交換可能であり、レトロフィットも出来ます。従って、経済的であり、かつ、環境に優しい製品となっています。

SECURALハンマーは、四角インサートなので、角やコーナーの作業にうってつけです。フローリング床材を敷き詰めたり、ラミネートしたり、窓枠を取付けるためのハンマーです。ポリウレタン製の中程度の硬さのインサートは交換可能です。このSECURALソフトインサートは、小さい鉄球がヘッド部に収納されている、反動を吸収するショックレスタイプですが、700gと軽量です。この構造により、最大効率の打撃を生み出すことが出来ます。このハンマーが、絶対的に"安全"である理由は、全周溶接されているため、ヘッド部とハンドル部が外れることはありません。

- ・内装工事に最適な、ハルダー社のソフト2本入りの、バリュー-BOX。
- ・SIMPLEX ソフトインサート径40mm (3117.040)、TPEソフト (柔らかい、打痕がつかない) / スーパープラスティック (中程度の硬さ、耐摩耗性、高い耐久性)、を同梱。
 - ・この特別に軽量のアルミ製ハウジングは、ハンドルの折れを防ぐスリーブ付きですが、軽いハンマリングを容易にしています。
 - ・全ての部品は交換可能/レトロフィット可能ですので、経済的で環境に優しい製品です。
 - ・このソフトハンマーは、大工仕事、キッチンの敷設、試作品の製作、家具の組立に最適です。
- ・ショックレスのSECURALソフトハンマー(3380.040)。
 - ・このハンマーは、フローリング床材を敷き詰める、ラミネートする、窓枠を取付ける作業用です。
 - ・軽い重量に反して、強い打撃力を誇ります。
 - ・交換可能、四角、中程度の硬さのインサートは、ポリウレタン製です。
 - ・騒音を出さない、ショックレス作業に向いています。
 - ・本体を、長手方向に溶接をしているため、ヘッド部とハンドル部が外れることはありません。

応用分野

配管作業, 家具の製作

発注情報

寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	重量 [g]	GTIN	製品番号
130 x 50 x 400	1030	4030618311867	3117s003

応用例



