

SIMPLEXアルミ製ハウジング

EH 3122.



製品説明

軽量タイプのSIMPLEXアルミ製ハウジング (3122シリーズ)は、繊細で壊れやすいワークに対して、正確に作業するのに適しています。軽量なため、作業者は、叩く力を調整することが出来ます。他の特長として、この軽いハンマーは腰のベルトに挟んでおくことも出来ます。この堅牢で、振動を吸収するハウジングは、耐摩耗コーティングと相まって、素晴らしい耐久性と頑丈さを提供します。このハウジングには、ハンドル保護用スリーブが付いているため、誤ってハンドル根元で叩いても折れることはありません。SIMPLEXプラスチックハンマー用にサイズ径30mmから径60mmがあります。銅製とソフトメタル製インサートは、このハウジングと使うことは出来ません。

とても軽量なハウジングにより、精巧なインサートの使用を可能としています。このハウジングを使ったハンマーは傷つきやすい材料に対して繊細な作業を行うのに適しています

製品の特長:

- SIMPLEX用アルミ製ハウジング
- 繊細で壊れやすいワークに対して、正確に作業するのに適した軽量
- 作業者は、小さな力でうまく叩ける
- 軽量ハンマーのため、ベルトに挟んで簡単に持ち運びできる
- 保護用スリーブ付き
- 破断に強い
- 欠け無し
- 振動を減衰
- 耐摩耗性パウダーコーティング
- 非常に堅牢
- SIMPLEXハンマー用として、ヘッド径30mmから径60mmがあります
- このアルミ製ハウジングと、銅製、ソフトアルミ製インサートは組合せないでください!

材質

ハウジング

- アルミニウム Al

組立


アルミ製ハウジングに、ソフトメタル製および銅製のインサートを取り付けることは出来ません

更なる情報

備考

ボルトとナットは付属しています

発注情報

Ø	寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号
30	52,0 x 32 x 61	90	4030618301363	EAB585c005	21-04-92-30	3122.030
40	74,0 x 54 x 98	170	4030618301370	EAB585c005	21-04-92-30	3122.040
50	97,5 x 74 x 50	330	4030618301387	EAB585c005	21-04-92-30	3122.050
60	108,4 x 74 x 64	395	4030618301394	EAB585c005	21-04-92-30	3122.060

法令(コンプライアンス)

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象。

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。