

## SIMPLEXアックス用斧刃・くさびリブ付

EH 3210.



## 製品説明

鍛造により硬化させたSIMPLEXアックス用の斧刃は、研磨された後、綺麗に磨かれます。これにより、斧が木材から抜けなくなることがなく、薪割り作業を続けることが可能です。このくさび形リブ形状がある斧刃は、斧が木材から抜けなくなることがなく、堅い木材を割るのに最適です。

1,070gの重さは、このアックスの先端を重くしており、薪割の作業性向上に貢献しています。プラスチックのスリーブが斧刃に付いているので、SIMPLEXハウジングにうまく装着することが出来ます。

この斧刃は、鑄造製ハウジング3011.750にのみ使ってください！

ハウジングの交換が出来ますので、資源の有効活用とコストセーブが出来ます。

製品の特長:

- SIMPLEXハンマーアックス用の斧刃.
- くさび形状リブの鍛造斧刃.
- 堅い材木の薪割に最適.
- 研磨、磨き仕上げ.
- 鋭く研んでいるため、薪割の際に噛みこまない.
- 重さ1,070gで先端が重いバランスのため、薪割作業に適している.
- プラスチック製のスリーブにより、SIMPLEXのハウジングにしっかり取付けられる.
- レトロフィット可能なため、資源の有効活用とコストセーブに寄与する.
- 鑄造製ハウジング3011.750とのみ使えます！

## 材質

インサート

- 高品質炭素鋼、鍛造、熱硬化処理
- プラスチック製ソケット付

## 組立

斧刃3210.751は、鑄造製ハウジング3011.750と必ず使ってください！

## 更なる情報

## 備考

ハウジングへの組み込み方法で特許取得

## 発注情報

φ		寸法 長さ x 幅 x 高さ [mm]		GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	製品番号	
50	100	130 x 100 x 32,5	[g]	1070	4030618310259	EAB052c002	21-04-19-90	3210.751

## 法令(コンプライアンス)

## RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

## SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

## プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません。