

SIMPLEXハンマー、SIMPLEXスレッジハンマー、林業向け製品を組み立てる際の注意事項

可能な組み合わせ	インサート									林業向け製品		固定用六角穴付きボルト
	TPEソフト 硬度 ●○○○○	ゴム複合材 硬度 ●●○○○	TPEミディアム 硬度 ●●○○○	スーパープラスチック 硬度 ●●○○○	プラスチック 硬度 ●●●○○	ナイロン 硬度 ●●●○○	ソフトメタル 硬度 ●●●●●	銅 硬度 ●●●●●	斧刃(モール用)	斧刃(アックス用)		
サイズ	締付トルク [Nm] (組合せて数値が異なる場合は必ず大きい方の数値を適用してください。)										二面幅	
鑄鉄製ハウジングと 木製ハンドル	30	15	15	15	15	15	15	17	—	—	—	5
	40	25	25	25	25	25	25	40	—	—	—	6
	50	30	30	30	30	30	30	50	—	—	—	8
	60	40	40	40	40	40	40	75	—	—	—	8
	80	50	50	50	50	—	50	100	—	—	—	10
	100	—	175	—	175	—	—	—	—	—	—	14
	125	—	—	—	175	—	—	—	—	—	—	14
	160 SIMPLEXモール	—	—	—	—	—	160	—	—	160	—	14
	750/751 SIMPLEXアックス	—	—	—	—	—	65	—	—	—	65	8
アルミニウムハウジングと 木製ハンドル	30	15	15	15	15	15	15	—	—	—	—	5
	40	25	25	25	25	25	25	—	—	—	—	6
	50	30	30	30	30	30	30	—	—	—	—	8
	60	40	40	40	40	40	40	—	—	—	—	8
強化型鑄鉄製ハウジングと グラスファイバー製ハンドル	30	40	40	40	40	40	40	40	40	—	—	6
	40	60	60	60	60	60	60	60	60	—	—	8
	50	60	60	60	60	60	60	70	—	—	—	8
	60	60	60	60	60	60	60	80	—	—	—	10
	80	90	90	90	90	—	90	160	—	—	—	14

締付トルクの数値が記載されていない場合は、組立ができない組み合わせです。

部品を交換して組み立てる際には、指定された締付トルクでボルトの締付を行ってください。
安全のため、交換部品はHALDERの純正部品のみをご使用ください。

自分で組み立てる 自分の SIMPLEX

インサート

軟らかなものから硬いものまで-高品質な材質からつくられた8種類のインサートは、作業に応じてご選択いただけます。



ハウジング

ハウジングは作業の使用分野に合わせてご選択いただけます。たとえば超軽量タイプのアルミニウムハウジングはコントロールしやすいので繊細な作業に使用され、鋳鉄製ハウジングは大きな打撃力が必要な作業に使用されています。



ハンドル

ハンドルは握りやすい形状をしていて、繊細なタッチで叩くことも力一杯叩くことも問題ありません。

