

SIMPLEX 대형 해머들 · 합성 고무 / 슈퍼 플라스틱; 주철 하우징과 히코리 나무 손잡이 포함

3027.081



제품 설명

합성 고무와 슈퍼 플라스틱 인서트 조합으로 제공되는, SIMPLEX 3027시리즈는 수많은 적용 분야에 필수적인 동반자와 같은 제품이며 Halder 베스트셀러 조합이라는 사실로 두 가지 대형 해머 버전에서 제공됩니다: 이러한 버전 중 하나는 헤드 직경 D80mm, 총 무게 3,170g 및 총 길이는 80cm입니다 (크기로 제공되며 고무 인서트와 받침대도 함께 제공됩니다). 더 큰 버전은 헤드 직경 D100mm, 총 무게 5,350g 및 총 길이는 100cm입니다.

내마모성, 충격완화 및 무취성인 중질 고무 인서트(3202시리즈)는 기존 고무 망치보다 훨씬 긴 사용 수명을 제공합니다.

슈퍼 플라스틱 인서트(3207시리즈)는 고무 인서트보다 강한 충격력을 제공합니다. 슈퍼 플라스틱은 압출 성형된 극히 단일 재료로 만들어진 중질 플라스틱입니다. 사출 성형된 플라스틱 인서트와 비교해서, 슈퍼 플라스틱은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어납니다.

주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.

장섬유와 뛰어난 내구성의 히코리 나무 손잡이는 코팅 처리 및 인체공학적 형태로 이루어져 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

제품 특징:

- 합성 고무 (검은색, 중질, 충격 완화, 무취, 내마모성)와 슈퍼 플라스틱 (흰색, 중질, 뛰어난 내구성) 인서트 조합의 SIMPLEX 대형 해머.
- 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징.
- 장섬유와 뛰어난 내구성의 히코리 나무 손잡이, 코팅 처리 및 인체공학적 형태.
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.
- D80mm (총 무게 3,170g)와 D100mm(총 무게 5,350g)로 제공됨.
- 이 버전은 D80mm 크기로 제공되며 고무 인서트와 받침대도 함께 제공됩니다.

적용 범위

정원 조경 작업, 연석 세팅 작업, L 스톤 놓기, 조적 작업과 계단 시공, 울타리 설치, 강철 뼈기 박기 작업, 비계 및 텐트 공사, 비계 및 텐트 공사, 일반 목수 작업, 조립식 주택 공사, 지붕틀 설치

재질

손잡이

- 히코리 나무 자루

인서트 1

- 합성 고무, 검은색
- 중질
- 충격 완화
- 무취
- 내마모성

인서트 2

- 슈퍼 플라스틱, 흰색
- 중질
- 뛰어난 내구성
- 내마모성

케이스

- 주철

주문 정보

Ø			치수 길이 x 넓이 x 높이 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	제품 번호.
80	175	800	800 x 175 x 80	3170	4030618300908	AAA938c002	21-04-09-20	3027.081

적용 예







규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC 재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.