

SIMPLEX 용 인서트 · 슈퍼 플라스틱, 흰색

3207.060



제품 설명

약 쇼어 D65경도인 SIMPLEX 슈퍼 플라스틱 인서트(3207시리즈)는 중질 인서트입니다. 이 하얀색 인serter는 압출 성형된 극히 단일 재료로 만들어진 플라스틱입니다. 사출 성형된 플라스틱 인serter와 비교해서, 슈퍼 플라스틱은 내마모성과 내구성이 훨씬 뛰어납니다. Halder 베스트셀러인 슈퍼 플라스틱 인serter는 D30mm부터 D140mm까지 다양한 사이즈로 제공됩니다(임업 도구인 경우 D50mm는 SIMPLEX도끼에 사용되고 D60mm는 SIMPLEX도끼 망치에 사용됨).

제품 특징:

- SIMPLEX 슈퍼 플라스틱 인서트
- 흰색
- 중질
- 뛰어난 내구성
- D30mm부터 D140mm까지 다양한 사이즈로 제공됨 (D50mm는 SIMPLEX도끼에 사용되고 D60mm는 SIMPLEX도끼 망치에 사용됨).
- Halder 베스트셀러

적용 범위


정원 조경 작업, 도로 포장 작업, 연석 세팅 작업, 울타리 설치, 강철 뼈기 박기 작업, 비계 및 텐트 공사, 비계 및 텐트 공사, 금속 판재 성형, 조립식 주택 공사, 끼워맞춤 작업, 일반 목수 작업, 각진 모서리를 가진 가공물의 조립

재질

인서트

- 슈퍼 플라스틱, 흰색
- 중질
- 뛰어난 내구성
- 내마모성

주문 정보

| Ø | 치수 길이 x 넓이 x 높이 [mm] |  [g] | GTIN | proficl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | 제품 번호 |
|----|----------------------------|--|---------------|-------------------|-------------|----------|
| 60 | 65 x 66 x 66 | 160 | 4030618301127 | AAA905c002 | 21-04-91-06 | 3207.060 |

규정 준수

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.

식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.