

SIMPLEX 소프트-페이스 망치 50:40 · TPE-연질 ; 주철 하우징과 고품질 나무 손잡이 포함

3001.051



제품 설명

이 SIMPLEX 소프트-페이스 망치는 D40mm하우징에 장착된 D50mm의 특수 인서트(3201.051)가 함께 제공됩니다. 오버사이즈 타격면은 민감한 표면을 가진 공작물을 부드럽게 작업하는 과정에서 최대한의 보호를 제공합니다.

이 모델은 TPE-연질 인서트(3201.051)가 양쪽에 장착되어 있습니다. 이 인서트는 SIMPLEX라인 중 가장 연질 인서트로, 가벼운 터치를 요구하는 작업 시 강한 충격 완화를 제공합니다. 기존의 고무 망치와 달리, TPE-연질은 원치 않는 검은 자국을 남기지 않습니다.

주철로 만들어진 이 하우징은 파손에 대한 높은 내구성을 제공하는 일체형 핸들 보호 슬리브가 있습니다.

진동 감소 및 인체공학적 형태의 고품질 나무 손잡이는 그립 부분에 이중 코팅처리가 되어있어 오염에 대한 내성을 가지고 있습니다.

스마트한 SIMPLEX원리에 따라, 모든 구성품들을 교체할 수 있으며 새롭게 장착할 수 있습니다. 이는 비용과 자원을 아낄 수 있음을 뜻합니다.

하우징보다 큰 인서트의 크기는 민감한 타격 제품 부위의 표면 손상을 최대한 방지합니다.

제품 특징:

- 양쪽에 TPE-연질 (파란색, 연질, 자국 방지, 강한 충격 완화) 인서트가 장착되어 있는 SIMPLEX 소프트-페이스 망치.
- 오버사이즈 D50mm타격면은 D40mm하우징에 장착되어 있습니다: 민감한 표면 작업에서 최대한의 보호.
- 일체형 핸들 보호 슬리브와 파손에 대한 뛰어난 내구성이 있는 주철 하우징
- 고품질, 진동 감소 및 인체공학적 형태의 나무 손잡이; 그립 부분 이중 코팅처리 (오염에 대한 내성).
- 모든 부품들을 교체 및 새로 장착할 수 있으므로, 비용과 자원을 아낄 수 있음.

적용 범위

가볍거나 민감한 가공물의 조정 및 위치잡기, 시제품 제작, 가구 조립, 합판 작업, 민감한 환경에서의 작업, 가구 천갈이 / 마구 제조업, 걸천이 씌워진 가구 두드리기, 클립 분리

재질

손잡이

- 목재

인서트

- TPE-연질, 파란색
- 자국 방지
- 민자형

케이스

- 주철

주문 정보

Ø			치수 길이 x 너이 x 높이 [mm]	 [g]	GTIN	ecl@ss 10.1	제품 번호. <sup>1)</sup>
50	120	330	330 x 120 x 50	680	4030618305552	21-04-09-16	3001.051

<sup>1)</sup> 이 망치의 Ø50 스페셜 인서트는 Ø40 하우징에 결합됩니다.

## 적용 예



## 규정 준수

### RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

### SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

### 식수안전 및 독성물질 관리법 물질을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.